

윙 그립 "Miniwing" 스테인리스 스틸, D형, 나사 뚫린 홀

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

재질:

스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리:

광택 처리 또는 블라스팅 처리


정보:

M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.

엑세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	스틸 키	표면 기본 몸체	A	B	D	D2	D6	H	H1	H2	T
K2041.4280412	D	1.4308	광택처리	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280512	D	1.4308	광택처리	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280612	D	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280812	D	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280411	D	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280511	D	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280611	D	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280811	D	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280422	D	1.4404	광택처리	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280522	D	1.4404	광택처리	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9

윙 그립 "Miniwing" 스테인리스 스틸, D형, 나사 뚫린 홀

품목 요약

주문 번호	타입	스틸 키	표면 기본 물체	A	B	D	D2	D6	H	H1	H2	T
K2041.4280622	D	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280822	D	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280421	D	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280521	D	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280621	D	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
K2041.4280821	D	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9