


모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형

품목 설명/제품 이미지



최소 곡률 반경:



설명

재질:
PVC.

표면 마무리:
검정색.

정보:

모서리 보호 프로파일은 금속 모서리를 완화, 라이닝 및 장식하여 추가 작업 단계가 필요하지 않도록 설계되었습니다.


조립:

간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 반경 또는 곡률이 있더라도 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.

요청 시:

기타 길이.

도면



품목 요약

클램프 피팅 프로파일, 클램프 보호 프로파일

주문 번호	타입	L	클램핑 범위 mm	최소 곡률 반경 mm	B	H
K1367.010X2000	A	2000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X5000	A	5000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X10000	A	10000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X20000	A	20000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X50000	A	50000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.114X2000	B	2000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X5000	B	5000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X10000	B	10000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X20000	B	20000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X50000	B	50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.217X2000	C	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X5000	C	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X10000	C	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X20000	C	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X50000	C	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.308X2000	D	2000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X5000	D	5000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X10000	D	10000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X20000	D	20000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X50000	D	50000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.415X2000	E	2000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15

모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형

품목 요약

주문 번호	타입	L	클램핑 범위 mm	최소 곡률 반경 mm	B	H
K1367.415X5000	E	5000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X10000	E	10000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X20000	E	20000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X50000	E	50000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15