

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовой грибовидной ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибовидная ручка из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.


Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовой грибовидной ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0631.5903	A	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.5004	A	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.5105	A	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.5206	A	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K0631.5308	A	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.5410	A	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K0631.590384	A	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.500484	A	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.510584	A	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.520684	A	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K0631.530884	A	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.541084	A	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K0631.15903	A	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.15004	A	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.15105	A	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.15206	A	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K0631.15308	A	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.15410	A	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K0631.1590384	A	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.1500484	A	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.1510584	A	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.1520684	A	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовой грибовидной ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0631.1530884	A	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.1541084	A	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32