


Упорные захваты квадратные

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Инструментальная сталь закалённая или твёрдый сплав.

Исполнение:

вороненная.

Указание:

Упорные захваты особенно подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей. Упорные захваты обеспечивают удерживающие силы выше среднего уровня при высоком усилии резания. Острия рифлей из твёрдых сплавов впаяны.


Указание на чертеже:

Форма А: инструментальная сталь

Форма В: инструментальная сталь, рифление из твёрдого сплава

Форма С: инструментальная сталь

Чертежи



Обзор изделий

Упорные захваты квадратные

Номер заказа	Форма	A	B	D1	D2	E	G	T	Рифление
K0387.1005	A	10	10	-	-	-	M5	-	очень мелкое
K0387.101205	A	10	12	-	-	-	M5	-	очень мелкое
K0387.1205	A	12	10	-	-	-	M5	-	мелкое
K0387.121205	A	12	12	-	-	-	M5	-	мелкое
K0387.1606	A	16	10	-	-	-	M6	-	мелкое
K0387.161206	A	16	12	-	-	-	M6	-	мелкое
K0387.2005	A	20	10	-	-	-	M5	-	мелкое
K0387.201205	A	20	12	-	-	-	M5	-	мелкое
K0387.2506	A	25	10	-	-	-	M6	-	мелкое
K0387.251206	A	25	12	-	-	-	M6	-	мелкое
K0387.12057	B	12	10	-	-	10,3	M5	-	мелкое
K0387.1210048	C	12	10	4,5	8	-	-	5,6	мелкое
K0387.1212048	C	12	12	4,5	8	-	-	5,6	мелкое
K0387.1610048	C	16	10	4,5	8	-	-	5,6	мелкое

Упорные захваты квадратные

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	B	D1	D2	E	G	T	Рифление
K0387.1612048	C	16	12	4,5	8	-	-	5,6	мелкое
K0387.2010058	C	20	10	5,5	10	-	-	6,6	мелкое
K0387.2012058	C	20	12	5,5	10	-	-	6,6	мелкое
K0387.2510068	C	25	10	6,6	11	-	-	7,6	мелкое
K0387.2512068	C	25	12	6,6	11	-	-	7,6	мелкое