

스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

클램핑 거리가 연장된 스윙 래치 클램프 헤비는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.

클램핑 초기에는 클램핑 압이 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.

재질:

단강.

표면 마무리:

몸체 검정 산화 마무리.

샤프트 열처리 및 검정 산화 마무리.

클램핑 압 열처리 및 검정 산화 마무리.

액추에이션 원리:

토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작. 예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.

장점:

자동화 기능

높은 클램핑력


빠른 조임

높은 강성

도면 설명:

- 1) 스윙 스트로크
- 2) 클램핑 스트로크
- 3) 왼쪽 스웨블식
- 4) 오른쪽 스웨블식

스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능 도면



품목 요약

스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능

주문 번호	모델 1	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	S1	S2	SW	클램핑력 kN	조임 토크 max. Nm
K2158.00601	왼쪽 회전식	70	58	44	22	6,6	M12	49	50	168	25	20	30	24	104	50	66	55	50	38	25	10	19	6	25
K2158.10601	오른쪽 회전식	70	58	44	22	6,6	M12	49	50	168	25	20	30	24	104	50	66	55	50	38	25	10	19	6	25
K2158.01001	왼쪽 회전식	90	74	61	28	9	M16	59	61	199	33	25	35	24	120	60	79	65	60	42	33	12	19	10	35
K2158.11001	오른쪽 회전식	90	74	61	28	9	M16	59	61	199	33	25	35	24	120	60	79	65	60	42	33	12	19	10	35