

# 로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

툴 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

#### 표면 마무리:

스틸 경화, 연마형.


스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.

#### 정보:


로케이팅 볼트는 특수한 디자인으로 인해 마운팅을 용이하게 해줍니다. 서랍 효과라고도 하는 클램핑 성향이 마운팅 부품이 경사지게 놓여 있거나 밀었을 때 볼트 축에 작용하지 않은 힘에 의해 발생하게 되면 이 성향은 볼 엔드와 마운팅 경사에 의해 최소화됨 (K0351 타입 B 장착 도면 참고 1).

#### 도면 설명:

- 1) 한쪽 압나사, 막힌 구멍 있음
- 2) 양쪽 압나사, 막힌 구멍 있음
- 3) 양쪽 압나사, 관통 구멍 있음



## 도면



## 품목 요약

### 볼 엔드 로케이팅 볼트 플랫 타입 C

| 주문 번호     | 재질   | A  | B  | C  | D  | E  | F   | G    | H   | J     | 모델 1 | 나사산 코어 구멍 |
|-----------|------|----|----|----|----|----|-----|------|-----|-------|------|-----------|
| K0350.052 | 툴 스틸 | 5  | 5  | 5  | 6  | 5  | 2   | M2,5 | 4,5 | R 1   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.062 | 툴 스틸 | 6  | 6  | 6  | 8  | 6  | 2   | M3   | 5   | R 1   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.082 | 툴 스틸 | 8  | 8  | 8  | 10 | 8  | 2   | M3   | 6   | R 2   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.102 | 툴 스틸 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3   | 6   | R 2,5 | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.122 | 툴 스틸 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3   | M4   | 8   | R 3   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.142 | 툴 스틸 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4   | 8   | R 3,5 | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.162 | 툴 스틸 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4   | M5   | 10  | R 4   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.202 | 툴 스틸 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5   | M5   | 10  | R 5   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.252 | 툴 스틸 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6   | M5   | 10  | R 6   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.302 | 툴 스틸 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8   | M6   | 12  | R 8   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.402 | 툴 스틸 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10  | M6   | 12  | R 10  | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.502 | 툴 스틸 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12  | M6   | 12  | R 12  | -    | 막힌 구멍     |

## 로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C

## 품목 요약

| 주문 번호        | 재질       | A  | B  | C  | D  | E  | F   | G    | H   | J     | 모델 1 | 나사산 코어 구멍 |
|--------------|----------|----|----|----|----|----|-----|------|-----|-------|------|-----------|
| K0350.5052   | 스테인레스 스틸 | 5  | 5  | 5  | 6  | 5  | 2   | M2,5 | 4,5 | R 1   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.5062   | 스테인레스 스틸 | 6  | 6  | 6  | 8  | 6  | 2   | M3   | 5   | R 1   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.5082   | 스테인레스 스틸 | 8  | 8  | 8  | 10 | 8  | 2   | M3   | 6   | R 2   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.5102   | 스테인레스 스틸 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3   | 6   | R 2,5 | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.5122   | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3   | M4   | 8   | R 3   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.5142   | 스테인레스 스틸 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4   | 8   | R 3,5 | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.5162   | 스테인레스 스틸 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4   | M5   | 10  | R 4   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.5202   | 스테인레스 스틸 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5   | M5   | 10  | R 5   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.10022  | 툴 스틸     | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3   | 6   | R 2,5 | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.12022  | 툴 스틸     | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3   | M4   | 8   | R 3   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.14022  | 툴 스틸     | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4   | 8   | R 3,5 | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.16022  | 툴 스틸     | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4   | M5   | 10  | R 4   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.20022  | 툴 스틸     | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5   | M5   | 10  | R 5   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.25022  | 툴 스틸     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6   | M5   | 10  | R 6   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.30022  | 툴 스틸     | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8   | M6   | 12  | R 8   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.40022  | 툴 스틸     | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10  | M6   | 12  | R 10  | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.50022  | 툴 스틸     | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12  | M6   | 12  | R 12  | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.510022 | 스테인레스 스틸 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3   | 6   | R 2,5 | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.512022 | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3   | M4   | 8   | R 3   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.514022 | 스테인레스 스틸 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4   | 8   | R 3,5 | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.516022 | 스테인레스 스틸 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4   | M5   | 10  | R 4   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.520022 | 스테인레스 스틸 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5   | M5   | 10  | R 5   | -    | 막힌 구멍     |
| K0350.05022  | 툴 스틸     | 5  | 5  | 5  | 6  | 5  | 2   | M2,5 | 4,5 | R 1   | -    | 관통 구멍     |
| K0350.06022  | 툴 스틸     | 6  | 6  | 6  | 8  | 6  | 2   | M3   | 5   | R 1   | -    | 관통 구멍     |
| K0350.08022  | 툴 스틸     | 8  | 8  | 8  | 10 | 8  | 2   | M3   | 6   | R 2   | -    | 관통 구멍     |
| K0350.505022 | 스테인레스 스틸 | 5  | 5  | 5  | 6  | 5  | 2   | M2,5 | 4,5 | R 1   | -    | 관통 구멍     |
| K0350.506022 | 스테인레스 스틸 | 6  | 6  | 6  | 8  | 6  | 2   | M3   | 5   | R 1   | -    | 관통 구멍     |
| K0350.508022 | 스테인레스 스틸 | 8  | 8  | 8  | 10 | 8  | 2   | M3   | 6   | R 2   | -    | 관통 구멍     |