


윙 스크루, 타입 AM, 미국 타입

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 최소 등급 4.6 또는 스테인레스 스틸 A2.

표면 마무리:


스틸: 전기 아연 도금

스테인레스 스틸: 자연적 마무리

정보:

윙 스크루는 공구 없이 손으로 조이고 (대부분) 다시 풀 수 있습니다.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	L	A max.	D2 max.	K
K2343.204X10	AM	스틸	M4	10	22	9,5	10,5
K2343.204X12	AM	스틸	M4	12	22	9,5	10,5
K2343.204X15	AM	스틸	M4	15	22	9,5	10,5
K2343.204X20	AM	스틸	M4	20	22	9,5	10,5
K2343.204X25	AM	스틸	M4	25	22	9,5	10,5
K2343.204X30	AM	스틸	M4	30	22	9,5	10,5
K2343.205X10	AM	스틸	M5	10	22	9,5	10,5
K2343.205X12	AM	스틸	M5	12	22	9,5	10,5
K2343.205X15	AM	스틸	M5	15	22	9,5	10,5
K2343.205X20	AM	스틸	M5	20	22	9,5	10,5
K2343.205X25	AM	스틸	M5	25	22	9,5	10,5
K2343.205X30	AM	스틸	M5	30	22	9,5	10,5
K2343.205X35	AM	스틸	M5	35	22	9,5	10,5
K2343.205X40	AM	스틸	M5	40	22	9,5	10,5
K2343.206X10	AM	스틸	M6	10	26,8	11,9	12,9
K2343.206X12	AM	스틸	M6	12	26,8	11,9	12,9
K2343.206X15	AM	스틸	M6	15	26,8	11,9	12,9
K2343.206X20	AM	스틸	M6	20	26,8	11,9	12,9
K2343.206X25	AM	스틸	M6	25	26,8	11,9	12,9
K2343.206X30	AM	스틸	M6	30	26,8	11,9	12,9
K2343.206X35	AM	스틸	M6	35	26,8	11,9	12,9
K2343.206X40	AM	스틸	M6	40	26,8	11,9	12,9
K2343.206X50	AM	스틸	M6	50	26,8	11,9	12,9

윙 스크루, 타입 AM, 미국 타입

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	L	A max.	D2 max.	K
K2343.208X10	AM	스틸	M8	10	30,3	13,5	14,8
K2343.208X12	AM	스틸	M8	12	30,3	13,5	14,8
K2343.208X15	AM	스틸	M8	15	30,3	13,5	14,8
K2343.208X20	AM	스틸	M8	20	30,3	13,5	14,8
K2343.208X25	AM	스틸	M8	25	30,3	13,5	14,8
K2343.208X30	AM	스틸	M8	30	30,3	13,5	14,8
K2343.208X35	AM	스틸	M8	35	30,3	13,5	14,8
K2343.208X40	AM	스틸	M8	40	30,3	13,5	14,8
K2343.208X45	AM	스틸	M8	45	30,3	13,5	14,8
K2343.208X50	AM	스틸	M8	50	30,3	13,5	14,8
K2343.210X15	AM	스틸	M10	15	35,3	15,3	17,3
K2343.210X20	AM	스틸	M10	20	35,3	15,3	17,3
K2343.210X25	AM	스틸	M10	25	35,3	15,3	17,3
K2343.210X30	AM	스틸	M10	30	35,3	15,3	17,3
K2343.210X40	AM	스틸	M10	40	35,3	15,3	17,3
K2343.210X50	AM	스틸	M10	50	35,3	15,3	17,3
K2343.210X60	AM	스틸	M10	60	35,3	15,3	17,3
K2343.212X30	AM	스틸	M12	30	47,5	20,5	22,5
K2343.212X40	AM	스틸	M12	40	47,5	20,5	22,5
K2343.212X50	AM	스틸	M12	50	47,5	20,5	22,5
K2343.212X60	AM	스틸	M12	60	47,5	20,5	22,5
K2343.1204X10	AM	스테인레스 스틸 A2	M4	10	22	9,5	10,5
K2343.1204X12	AM	스테인레스 스틸 A2	M4	12	22	9,5	10,5
K2343.1204X16	AM	스테인레스 스틸 A2	M4	16	22	9,5	10,5
K2343.1204X20	AM	스테인레스 스틸 A2	M4	20	22	9,5	10,5
K2343.1204X25	AM	스테인레스 스틸 A2	M4	25	22	9,5	10,5
K2343.1204X30	AM	스테인레스 스틸 A2	M4	30	22	9,5	10,5
K2343.1205X10	AM	스테인레스 스틸 A2	M5	10	22	9,5	10,5
K2343.1205X12	AM	스테인레스 스틸 A2	M5	12	22	9,5	10,5
K2343.1205X16	AM	스테인레스 스틸 A2	M5	16	22	9,5	10,5
K2343.1205X20	AM	스테인레스 스틸 A2	M5	20	22	9,5	10,5
K2343.1205X25	AM	스테인레스 스틸 A2	M5	25	22	9,5	10,5
K2343.1205X30	AM	스테인레스 스틸 A2	M5	30	22	9,5	10,5
K2343.1205X35	AM	스테인레스 스틸 A2	M5	35	22	9,5	10,5
K2343.1205X40	AM	스테인레스 스틸 A2	M5	40	22	9,5	10,5
K2343.1206X10	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	10	26,8	11,9	12,9
K2343.1206X12	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	12	26,8	11,9	12,9
K2343.1206X16	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	16	26,8	11,9	12,9
K2343.1206X20	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	20	26,8	11,9	12,9
K2343.1206X25	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	25	26,8	11,9	12,9
K2343.1206X30	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	30	26,8	11,9	12,9
K2343.1206X35	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	35	26,8	11,9	12,9
K2343.1206X40	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	40	26,8	11,9	12,9
K2343.1206X45	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	45	26,8	11,9	12,9
K2343.1206X50	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	50	26,8	11,9	12,9
K2343.1208X10	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	10	30,3	13,5	14,8
K2343.1208X12	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	12	30,3	13,5	14,8
K2343.1208X16	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	16	30,3	13,5	14,8
K2343.1208X20	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	20	30,3	13,5	14,8
K2343.1208X25	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	25	30,3	13,5	14,8
K2343.1208X30	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	30	30,3	13,5	14,8
K2343.1208X35	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	35	30,3	13,5	14,8
K2343.1208X40	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	40	30,3	13,5	14,8
K2343.1208X45	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	45	30,3	13,5	14,8
K2343.1208X50	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	50	30,3	13,5	14,8
K2343.1210X16	AM	스테인레스 스틸 A2	M10	16	35,3	15,3	17,3
K2343.1210X20	AM	스테인레스 스틸 A2	M10	20	35,3	15,3	17,3
K2343.1210X25	AM	스테인레스 스틸 A2	M10	25	35,3	15,3	17,3
K2343.1210X30	AM	스테인레스 스틸 A2	M10	30	35,3	15,3	17,3
K2343.1210X40	AM	스테인레스 스틸 A2	M10	40	35,3	15,3	17,3
K2343.1210X45	AM	스테인레스 스틸 A2	M10	45	35,3	15,3	17,3
K2343.1210X50	AM	스테인레스 스틸 A2	M10	50	35,3	15,3	17,3

윙 스크루, 타입 AM, 미국 타입

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	L	A max.	D2 max.	K
K2343.1210X60	AM	스테인레스 스틸 A2	M10	60	35,3	15,3	17,3