


Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Т-образной ручкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Болт из нержавеющей стали 1.4542.

Ручка - алюминиевое литьё EN-AC 46000.

Нажимная кнопка из алюминия EN-AW 2024 T4.

Шарики из нержавеющей стали 1.4125.

Пружина из нержавеющей стали.

Исполнение:

Стержень закалённый min. 40 HRC и пассивированный.

Ручка чёрная анодированная.

Нажимная кнопка анодированная.

Шарики закалённые 58 +4 HRC и пассивированные.

Пружина пассивированная.

Указание:

Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании кнопки шарики блокируют соединение надёжно и неразборно. Стопорные шариковые пальцы комплектуются при необходимости фиксирующим тросиком.

Палец из высокопрочной, закаленной нержавеющей стали выдерживает экстремальные нагрузки с максимальной износостойкостью.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · t aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.

Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Принадлежности:

Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724


Провод предохранительный спиральный K0367

Трос стопорный с петлёй K0367

Кольцо K0367

Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Т-образной ручкой

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные пальцы шариковые, с Т-ручкой

Номер заказа	B	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0366.24605010	46	5	5,54	11,9	5,8	10	6	30,7	19,3	16	5	24,4
K0366.24605015	46	5	5,54	11,9	5,8	15	6	30,7	19,3	21	5	24,4
K0366.24605020	46	5	5,54	11,9	5,8	20	6	30,7	19,3	26	5	24,4
K0366.24605025	46	5	5,54	11,9	5,8	25	6	30,7	19,3	31	5	24,4
K0366.24605030	46	5	5,54	11,9	5,8	30	6	30,7	19,3	36	5	24,4
K0366.24605035	46	5	5,54	11,9	5,8	35	6	30,7	19,3	41	5	24,4
K0366.24605040	46	5	5,54	11,9	5,8	40	6	30,7	19,3	46	5	24,4
K0366.24605050	46	5	5,54	11,9	5,8	50	6	30,7	19,3	56	5	24,4
K0366.24605060	46	5	5,54	11,9	5,8	60	6	30,7	19,3	66	5	24,4
K0366.24605070	46	5	5,54	11,9	5,8	70	6	30,7	19,3	76	5	24,4
K0366.24606010	46	6	6,99	11,9	5,8	10	7	30,7	19,3	17	6	35,64
K0366.24606015	46	6	6,99	11,9	5,8	15	7	30,7	19,3	22	6	35,64
K0366.24606020	46	6	6,99	11,9	5,8	20	7	30,7	19,3	27	6	35,64
K0366.24606025	46	6	6,99	11,9	5,8	25	7	30,7	19,3	32	6	35,64
K0366.24606030	46	6	6,99	11,9	5,8	30	7	30,7	19,3	37	6	35,64
K0366.24606035	46	6	6,99	11,9	5,8	35	7	30,7	19,3	42	6	35,64
K0366.24606040	46	6	6,99	11,9	5,8	40	7	30,7	19,3	47	6	35,64
K0366.24606050	46	6	6,99	11,9	5,8	50	7	30,7	19,3	57	6	35,64
K0366.24606060	46	6	6,99	11,9	5,8	60	7	30,7	19,3	67	6	35,64
K0366.24606070	46	6	6,99	11,9	5,8	70	7	30,7	19,3	77	6	35,64
K0366.24606080	46	6	6,99	11,9	5,8	80	7	30,7	19,3	87	6	35,64
K0366.24608010	46	8	9,42	11,9	5,8	10	8	30,7	19,3	18	8	63,8
K0366.24608015	46	8	9,42	11,9	5,8	15	8	30,7	19,3	23	8	63,8
K0366.24608020	46	8	9,42	11,9	5,8	20	8	30,7	19,3	28	8	63,8
K0366.24608025	46	8	9,42	11,9	5,8	25	8	30,7	19,3	33	8	63,8
K0366.24608030	46	8	9,42	11,9	5,8	30	8	30,7	19,3	38	8	63,8
K0366.24608035	46	8	9,42	11,9	5,8	35	8	30,7	19,3	43	8	63,8
K0366.24608040	46	8	9,42	11,9	5,8	40	8	30,7	19,3	48	8	63,8
K0366.24608050	46	8	9,42	11,9	5,8	50	8	30,7	19,3	58	8	63,8
K0366.24608060	46	8	9,42	11,9	5,8	60	8	30,7	19,3	68	8	63,8
K0366.24608070	46	8	9,42	11,9	5,8	70	8	30,7	19,3	78	8	63,8
K0366.24608080	46	8	9,42	11,9	5,8	80	8	30,7	19,3	88	8	63,8
K0366.25110015	50,8	10	11,86	14,2	7,4	15	9	34,8	22,1	24	10	100,1
K0366.25110020	50,8	10	11,86	14,2	7,4	20	9	34,8	22,1	29	10	100,1
K0366.25110025	50,8	10	11,86	14,2	7,4	25	9	34,8	22,1	34	10	100,1
K0366.25110030	50,8	10	11,86	14,2	7,4	30	9	34,8	22,1	39	10	100,1
K0366.25110035	50,8	10	11,86	14,2	7,4	35	9	34,8	22,1	44	10	100,1

Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Т-образной ручкой

Обзор изделий

Номер заказа	B	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0366.25110040	50,8	10	11,86	14,2	7,4	40	9	34,8	22,1	49	10	100,1
K0366.25110050	50,8	10	11,86	14,2	7,4	50	9	34,8	22,1	59	10	100,1
K0366.25110060	50,8	10	11,86	14,2	7,4	60	9	34,8	22,1	69	10	100,1
K0366.25110070	50,8	10	11,86	14,2	7,4	70	9	34,8	22,1	79	10	100,1
K0366.25110080	50,8	10	11,86	14,2	7,4	80	9	34,8	22,1	89	10	100,1
K0366.25110090	50,8	10	11,86	14,2	7,4	90	9	34,8	22,1	99	10	100,1
K0366.25110100	50,8	10	11,86	14,2	7,4	100	9	34,8	22,1	109	10	100,1
K0366.25812020	57,2	12	14,45	18,3	10,7	20	10	40,6	25,4	30	12	144,06
K0366.25812025	57,2	12	14,45	18,3	10,7	25	10	40,6	25,4	35	12	144,06
K0366.25812030	57,2	12	14,45	18,3	10,7	30	10	40,6	25,4	40	12	144,06
K0366.25812035	57,2	12	14,45	18,3	10,7	35	10	40,6	25,4	45	12	144,06
K0366.25812040	57,2	12	14,45	18,3	10,7	40	10	40,6	25,4	50	12	144,06
K0366.25812050	57,2	12	14,45	18,3	10,7	50	10	40,6	25,4	60	12	144,06
K0366.25812060	57,2	12	14,45	18,3	10,7	60	10	40,6	25,4	70	12	144,06
K0366.25812070	57,2	12	14,45	18,3	10,7	70	10	40,6	25,4	80	12	144,06
K0366.25812080	57,2	12	14,45	18,3	10,7	80	10	40,6	25,4	90	12	144,06
K0366.25812090	57,2	12	14,45	18,3	10,7	90	10	40,6	25,4	100	12	144,06
K0366.25812100	57,2	12	14,45	18,3	10,7	100	10	40,6	25,4	110	12	144,06
K0366.27816025	78	16	19	23,9	13,7	25	14	45	28,2	39	16	257,18
K0366.27816030	78	16	19	23,9	13,7	30	14	45	28,2	44	16	257,18
K0366.27816035	78	16	19	23,9	13,7	35	14	45	28,2	49	16	257,18
K0366.27816040	78	16	19	23,9	13,7	40	14	45	28,2	54	16	257,18
K0366.27816050	78	16	19	23,9	13,7	50	14	45	28,2	64	16	257,18
K0366.27816060	78	16	19	23,9	13,7	60	14	45	28,2	74	16	257,18
K0366.27816070	78	16	19	23,9	13,7	70	14	45	28,2	84	16	257,18
K0366.27816080	78	16	19	23,9	13,7	80	14	45	28,2	94	16	257,18
K0366.27816090	78	16	19	23,9	13,7	90	14	45	28,2	104	16	257,18
K0366.27816100	78	16	19	23,9	13,7	100	14	45	28,2	114	16	257,18