

Устройство прижимное с толкающей штангой, мини, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.  
Рукоятка полимерная маслостойкая.

Указание:

Зажим с толкающей штангой с минимальной габаритной высотой. Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки. Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Ход S	Крепежная сила F <sub>2</sub> Н	Усилие зажима F <sub>1</sub> Н
K0745.20050	В	16	500	500