

Позиционирующие цилиндры Ball Lock**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Позиционирующие цилиндры из улучшенной стали
Шарики из подшипниковой стали.

Исполнение:


Позиционирующие цилиндры из улучшенной закалкой и отпуском, вороненой стали.
Шары закаленные, Без покрытия.

Указание:

Благодаря этой легко управляемой системе время переоснащения станка до двенадцати раз меньше по сравнению со стандартными методами.

Позиционирующие цилиндры Ball Lock

Чертежи



Обзор изделий

Позиционирующие цилиндры Ball lock

Номер заказа	Толщина монтажной плиты $\pm 0,05$	D	D1	D2	L	L1	SW	Удерживающая сила F, кН	Момент затяжки макс. Нм	Номер заказа Ремкомплект
K0935.13013	13	13	22	M5	27,6	6	2,5	3,3	1	K0935.913013
K0935.13020	20	13	22	M5	34,6	6	2,5	3,3	1	K0935.913020
K0935.16020	20	16	32	M6	36,5	8	3	5,3	3	K0935.916020
K0935.16025	25	16	32	M6	41,5	8	3	5,3	3	K0935.916025
K0935.20020	20	20	40	M6	39,5	10	3	13,3	4	K0935.920020
K0935.20025	25	20	40	M6	44,5	10	3	13,3	4	K0935.920025
K0935.25020	20	25	45	M8	44	10	4	30	9	K0935.925020
K0935.25025	25	25	45	M8	49	10	4	30	9	K0935.925025
K0935.30020	20	30	50	M10	49	13	5	44	15	K0935.930020
K0935.30025	25	30	50	M10	54	13	5	44	15	K0935.930025
K0935.35020	20	35	60	M12	51	13	6	68	25	-
K0935.35025	25	35	60	M12	56	13	6	68	25	-
K0935.35040	40	35	60	M12	71	13	6	68	25	K0935.935040
K0935.35050	50	35	60	M12	81	13	6	68	25	K0935.935050
K0935.50025	25	50	75	M20	69	20	10	88	50	-
K0935.50040	40	50	75	M20	84	20	10	88	50	-
K0935.50050	50	50	75	M20	94	20	10	88	50	-