



Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма G

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из ТПУ.
Кабельная оболочка из полиуретана.
Гайка из латуни с накаткой.
Контакты из бронзы.

Исполнение:

Гайка луженая с накаткой.
Контакты с позолотой.
Количество контактов: 5
А-кодировка.
с экранированием.

Указание:

Штекерный соединитель с винтовым соединением. Штекерный соединитель с заливкой на кабеле.
Кабель не содержит ПВХ, силиконов и галогенов.
Подходит для цепного транспортера.
Принадлежности для быстрозажимного устройства с датчиком силы K1463.

Технические данные:

Поперечное сечение: 5 x 0,34 мм²
Напряжение: U макс. 60 В
Ток: I макс. 4 А
Сопротивление изоляции: > 1 ГОм
Количество циклов соединения: макс. 100
Степень загрязнения: 3
Степень защиты: IP67

Применение:

Штекерный соединитель с винтовым соединением и кабель служат в качестве провода подключения для датчиков и исполнительных элементов.
Экранирование кабеля защищает от внешних воздействий и обеспечивает безошибочную передачу сигнала.

Диапазон температур:

фиксированный: от -50 до +80 °C
подвижный: от -25 до +80 °C
цепной транспортер: от -25 до +80 °C


Указание на чертеже:

1) Втулка, 2) Штекер

1 = коричневый (BN)
2 = белый (WH)
3 = синий (BU)
4 = черный (BK)
5 = серый (GY)

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма G

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B1	B2	D1	D2	D3	G1	G2	H1	H2	L1	L2	P	Количество проводов x поперечное сечение провода
-	G	15,5	15,5	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	28,35	32,05	38,25	38,25	1000	5X0,34 mm ²
-	G	15,5	15,5	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	28,35	32,05	38,25	38,25	5000	5X0,34 mm ²