

Пресс-масленки воронкообразной формы по DIN 3405

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Сталь нержавеющая, Без покрытия.

Указание:

Воронкообразные пресс-масленки особенно подходят для установки заподлицо или впотай.

Благодаря воронкообразной форме смазка может подаваться даже в труднодоступные места.


Указание на чертеже:

Форма А: прямая

Форма В: угловая 45°

Форма С: угловая 90°

Чертежи



Обзор изделий

Пресс-масленки воронкообразной формы по DIN 3405

Номер заказа	Форма	Материал основы	Исполнение 2	D	L	L1	SW
K1134.1106100	A	Сталь	Шестигранник	M6x1	9	6	7
K1134.1108100	A	Сталь	Шестигранник	M8x1	9	6	9
K1134.1108125	A	Сталь	Шестигранник	M8x1,25	9	6	9
K1134.1110100	A	Сталь	Шестигранник	M10x1	9,5	6,5	11
K1134.1118	A	Сталь	Шестигранник	R1/8	9	6	11
K1134.2106100	A	нержавеющая сталь	Шестигранник	M6x1	8,2	6	7
K1134.2108100	A	Нержавеющая сталь	Шестигранник	M8x1	9,5	6,5	9
K1134.2108125	A	Нержавеющая сталь	Шестигранник	M8x1,25	9,5	6,5	9
K1134.2110100	A	нержавеющая сталь	Шестигранник	M10x1	9	6	11
K1134.2118	A	нержавеющая сталь	Шестигранник	G1/8	9	6	11
K1134.1206100	B	Сталь	Квадратная головка	M6x1	15	5,5	9
K1134.1208100	B	Сталь	Квадратная головка	M8x1	15	5,5	9
K1134.1208125	B	Сталь	Квадратная головка	M8x1,25	15	5,5	9
K1134.1210100	B	Сталь	Квадратная головка	M10x1	15	5,5	11
K1134.1218	B	Сталь	Квадратная головка	R1/8	15	5,5	11

Пресс-масленки воронкообразной формы по DIN 3405

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Исполнение 2	D	L	L1	SW
K1134.1306100	C	Сталь	Квадратная головка	M6x1	18	5,5	9
K1134.1308100	C	Сталь	Квадратная головка	M8x1	18	5,5	9
K1134.1308125	C	Сталь	Квадратная головка	M8x1,25	18	5,5	9
K1134.1310100	C	Сталь	Квадратная головка	M10x1	18	5,5	11
K1134.1318	C	Сталь	Квадратная головка	R1/8	18	5,5	11