

Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из магнитотвердого феррита, корпус из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из нержавеющей стали 1.4016.

Магнитный сердечник из магнитотвердого феррита.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Экранированная система.


Диапазон температур:

макс. 220 °C

Указание на чертеже:

1) Поверхность сцепления

Чертежи



Обзор изделий

Магниты с утопленным отверстием из магнитотвердого феррита, корпус из нержавеющей стали

Номер заказа	D	D1	D2	H	Сила сцепления, Н
K1408.120	20±0,15	4,2	9	6	22
K1408.125	25±0,15	5,5	11	7	29
K1408.132	32±0,15	5,5	11	7	58
K1408.140	40±0,2	5,5	12,5	8	72