

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиуретановым эластомерным покрытием обода, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали.

Колеса из высококачественного полиуретана-эластомера.

Колесные диски из алюминиевого литья.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.

Применение:

С помощью манипулятора тяжелые грузы можно легко транспортировать из пункта А в пункт В. Благодаря новой серии колес, разработанных для применения с высокими нагрузками во внутренней логистике, снижены сопротивление качению и вращению.


Диапазон температур:

от -25 °C до +70 °C




Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиуретановым эластомерным покрытием обода, усиленная конструкция

Чертежи


Поворотный ролик



Неподвижный ролик



Подшипниковый узел поворотного венца:



Обзор изделий

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиуретановым эластомерным покрытием обода, усиленная конструкция

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиуретановым эластомерным покрытием обода, усиленная конструкция

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Допустимая нагрузка, кг
K1788.1010004011	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	-	40	60	55	85	100	9	130	100	80	76	-	350
K1788.1010004013	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	-	40	80	75	110	100	11	130	140	105	-	-	350
K1788.1012504011	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	-	40	60	55	85	125	9	155	100	80	76	-	350
K1788.1012504013	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	-	40	80	75	110	125	11	155	140	105	-	-	350
K1788.101500501	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	-	500
K1788.101600501	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	-	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	-	550
K1788.102000501	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	-	600
K1788.101000401	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	45	40	60	55	85	100	9	130	100	80	76	95	350
K1788.101000403	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	45	40	80	75	110	100	11	130	140	105	-	95	350
K1788.101250401	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	48	40	60	55	85	125	9	155	100	80	76	110,5	350
K1788.101250403	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	48	40	80	75	110	125	11	155	140	105	-	110,5	350
K1788.10150050	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	63	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	138	500
K1788.10160050	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	143	550
K1788.10200050	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	65	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	165	600
K1788.1010004021	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	шарикоподшипник	45	40	60	55	85	100	9	130	100	80	76	95	350
K1788.1010004023	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	шарикоподшипник	45	40	80	75	110	100	11	130	140	105	-	95	350
K1788.1012504021	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	шарикоподшипник	48	40	60	55	85	125	9	155	100	80	76	110,5	350
K1788.1012504023	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	шарикоподшипник	48	40	80	75	110	125	11	155	140	105	-	110,5	350
K1788.101500502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	шарикоподшипник	63	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	138	500
K1788.101600502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	шарикоподшипник	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	143	550
K1788.102000502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	шарикоподшипник	65	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	165	600