


## Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,50 Нм

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Алюминий 6060 T5.  
Закрывающая пробка PA 6.6.  
Подкладные шайбы POM.

#### Исполнение:

Черное анодирование.  
Бесцветное анодирование.

#### Указание:

Петли оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Это позволяет автоматически открывать и закрывать двери и откидные крышки. Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду. Угол открытия 270°.

#### Крутящий момент пружины открытия:

$M(0^\circ)$ : 0,48 Нм /  $M(90^\circ)$ : 0,3 Нм /  $M(180^\circ)$ : 0,16 Нм

Крепление винтами с потайной головкой в исполнении DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.


На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

#### Диапазон температур:

-20 ... 80 °C

# Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,50 Нм

## Чертежи



## Обзор изделий

### Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,50 Нм

| Номер заказа | Исполнение 1    | Цвет основы | Поверхность корпуса | A  | A1 | B  | B1 | D   | D1 | S   | F1<br>N | F2<br>N | Вариант крепления      |
|--------------|-----------------|-------------|---------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|---------|---------|------------------------|
| K1665.356001 | пружина разжата | черный      | анодированный       | 35 | 21 | 60 | 30 | 3,5 | 10 | 3,3 | 2700    | 4200    | крепежными отверстиями |
| K1665.35600  | пружина разжата | бесцветный  | анодированный       | 35 | 21 | 60 | 30 | 3,5 | 10 | 3,3 | 2700    | 4200    | крепежными отверстиями |
| K1665.35602  | Без пружины     | бесцветный  | анодированный       | 35 | 21 | 60 | 30 | 3,5 | 10 | 3,3 | 2700    | 4200    | крепежными отверстиями |
| K1665.356021 | Без пружины     | черный      | анодированный       | 35 | 21 | 60 | 30 | 3,5 | 10 | 3,3 | 2700    | 4200    | крепежными отверстиями |