


Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали, с пластмассовым основанием

Описание товара/фотография продукта



Цветовая кодировка



чёрно-серый
RAL 7021



чистый
оранжевый
RAL 2004



рапсово-жёлтый lichtgrau
RAL 1021 RAL 7035



красный
насыщенный
RAL 3020



сигнально-зелёный
RAL 6032



синий
насыщенный
RAL 5017

Описание

Материал:

Круглая трубка из алюминия или нержавеющей стали.
Концевые элементы из термопласта.

Исполнение:

Круглая трубка из алюминия, натуральный анодированный или черный анодированный.
Круглая трубка из шлифованной нержавеющей стали.
Концевые элементы: черно-серый RAL 7021, чистый оранжевый RAL 2004, рапсово-желтый RAL 1021, сигнальный зеленый RAL 6032, транспортный синий RAL 5017, транспортный красный RAL 3020 и светло-серый RAL 7035.

Указание:

Основания рукоятки в области крепления трубки имеют 4 стопорных элемента. При установке соединительной трубы её необходимо зачистить и точно установить в предназначенное для неё место. Крепежные саморезы для пластмассы входят в комплект поставки. Макс. момент затяжки составляет 7 Н·м.

Монтаж:

С обратной стороны.


Преимущества:

Крепление саморезами
Монтаж с обратной стороны
Концевые элементы разных цветов
Специальные осевые расстояния по запросу

По запросу:

Другие осевые расстояния.

Чертежи



Обзор изделий

Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали

Обзор изделий

www.kipp.com · info@kipp.com 2/6

Обзор изделий

www.kipp.com · info@kipp.com 3/6

Обзор изделий

4/6

Обзор изделий

www.kipp.com · info@kipp.com 5/6

Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали, с пластмассовым основанием

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Цвет основы	Поверхность корпуса	Материал компонента	Цвет компонента	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н	B1	H2	S макс.
K1849.3008000188	Алюминий	натуральный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	800	356	77,5	835		1000	30x2 60		7
K1849.3009000188	Алюминий	натуральный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	900	356	77,5	935		1000	30x2 60		7
K1849.3010000188	Алюминий	натуральный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	1000	356	77,5	1035		1000	30x2 60		7
K1849.3001500288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	150	356	77,5	185		1000	30x2 60		7
K1849.3001800288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	180	356	77,5	215		1000	30x2 60		7
K1849.3002000288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	200	356	77,5	235		1000	30x2 60		7
K1849.3002500288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	250	356	77,5	285		1000	30x2 60		7
K1849.3003000288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	300	356	77,5	335		1000	30x2 60		7
K1849.3003500288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	350	356	77,5	385		1000	30x2 60		7
K1849.3004000288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	400	356	77,5	435		1000	30x2 60		7
K1849.3005000288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	500	356	77,5	535		1000	30x2 60		7
K1849.3006000288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	600	356	77,5	635		1000	30x2 60		7
K1849.3007000288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	700	356	77,5	735		1000	30x2 60		7
K1849.3008000288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	800	356	77,5	835		1000	30x2 60		7
K1849.3009000288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	900	356	77,5	935		1000	30x2 60		7
K1849.3010000288	Алюминий	черный	анодированный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	1000	356	77,5	1035		1000	30x2 60		7
K1849.3001500388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	150	356	77,5	185		1000	30x2 60		7
K1849.3001800388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	180	356	77,5	215		1000	30x2 60		7
K1849.3002000388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	200	356	77,5	235		1000	30x2 60		7
K1849.3002500388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	250	356	77,5	285		1000	30x2 60		7
K1849.3003000388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	300	356	77,5	335		1000	30x2 60		7
K1849.3003500388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	350	356	77,5	385		1000	30x2 60		7
K1849.3004000388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	400	356	77,5	435		1000	30x2 60		7
K1849.3005000388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	500	356	77,5	535		1000	30x2 60		7
K1849.3006000388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	600	356	77,5	635		1000	30x2 60		7
K1849.3007000388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	700	356	77,5	735		1000	30x2 60		7
K1849.3008000388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	800	356	77,5	835		1000	30x2 60		7
K1849.3009000388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	900	356	77,5	935		1000	30x2 60		7
K1849.3010000388	нержавеющая сталь	-	шлифованный	Термопласт	светло-серый RAL 7035	1000	356	77,5	1035		1000	30x2 60		7