


Описание товара/фотография продукта



Шарниры с открывающей пружиной

Описание

Материал:

Алюминий 6060 T5.

Закрывающая пробка PA 6.6.

Исполнение:

Черное анодирование.

Бесцветное анодирование.

Указание:

Петли оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Это позволяет автоматически открывать и закрывать двери и откидные крышки.

Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.

Угол открытия 270°.

Крутящий момент пружины открытия:

M(0°): 0,92 Нм / M(90°): 0,7 Нм / M(180°): 0,44 Нм

Крепление винтами с потайной головкой в исполнении DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.


На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Диапазон температур:

-20 ... 80 °C

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,9 Нм, удлиненное исполнение

Чертежи



Обзор изделий

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,9 Нм, удлиненное исполнение

Номер заказа	Исполнение 1	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	Вариант крепления
K1667.351200	пружина разжата	бесцветный	анодированный	35	21	120	30	3,5	10	3,3	3700	9900	крепежными отверстиями
K1667.3512001	пружина разжата	черный	анодированный	35	21	120	30	3,5	10	3,3	3700	9900	крепежными отверстиями
K1667.351202	Без пружины	бесцветный	анодированный	35	21	120	30	3,5	10	3,3	3700	9900	крепежными отверстиями

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,9 Нм, удлиненное исполнение

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	Вариант крепления
K1667.3512021	Без пружины	черный	анодированный	35	21	120	30	3,5	10	3,3	3700	9900	крепежными отверстиями