




Описание

Материал:

инструментальная сталь.

Исполнение:

закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).

Указание:

На выбор доступны три варианта исполнения фиксированных колодок:

- Чистое исполнение, форма А для предварительно обработанных заготовок.
- Рифленое исполнение, форма В для необработанных изделий.
- Зажимные кулачки с секциями, форма С для зажима с небольшой натяжной кромкой.

Боковые крепежные отверстия служат для крепления упоров для заготовок. С двумя крепежными отверстиями на плоскостях зажима можно дополнительно установить опорные планки для оптимальной глубины прижима заготовок.

Технические данные:

Необходимо учитывать максимальное зажимное усилие, а также момент затяжки соответствующей системной ширины для серий K1828, K1829 и K1830.

Применение:

Фиксированные колодки DS позиционируются на натяжных салазках в зависимости от положения зажима.

С помощью зубчатого зацепления за счет затяжки крепежных болтов достигается соединение с геометрическим замыканием.

Фиксированные колодки с двумя крепежными болтами предпочтительны для обработки с большим усилием при обработке.

Преимущества:

С помощью боковой шкалы на натяжных салазках и фиксированных колодках можно точно устанавливать положение фиксированных упоров.

Объем поставки:


Фиксированная колодка DS.

Крепежный болт

Пазовый сухарь.

Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима

Чертежи



Обзор изделий

Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима

Номер заказа	подходят для системной ширины	Форма	Тип формы	L	B	H	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	D внутренняя резьба	D1 Внутренняя резьба	D3	BN=ширина паза
K1751.0504401	50	A	гладкая	44	50	25	-	24	18	30	-	12,5	-	M5	M6	M10x30	5
K1751.0504402	50	B	рифлёный	44	50	25	-	24	18	30	-	12,5	-	M5	M6	M10x30	5
K1751.0504423	50	C	ступенчатый	44	50	25	2	24	18	30	-	12,5	2	M5	M6	M10x30	5
K1751.0504453	50	C	ступенчатый	44	50	25	2	24	18	30	-	12,5	5	M5	M6	M10x30	5
K1751.0726501	72	A	гладкая	65	72	40	-	35	25	44	-	21,5	-	M6	M6	M14x1,5x50	8
K1751.0726502	72	B	рифлёный	65	72	40	-	35	25	44	-	21,5	-	M6	M6	M14x1,5x50	8
K1751.0726523	72	C	ступенчатый	65	72	40	2	35	25	44	-	21,5	2	M6	M6	M14x1,5x50	8
K1751.0726553	72	C	ступенчатый	65	72	40	2	35	25	44	-	21,5	5	M6	M6	M14x1,5x50	8
K1751.1007001	100	A	гладкая	70	100	43	-	35	30	64	26	22	-	M8	M8	M14x1,5x50	10
K1751.1007002	100	B	рифлёный	70	100	43	-	35	30	64	26	22	-	M8	M8	M14x1,5x50	10
K1751.1007023	100	C	ступенчатый	70	100	43	2	35	30	64	26	22	2	M8	M8	M14x1,5x50	10
K1751.1007053	100	C	ступенчатый	70	100	43	2	35	30	64	26	22	5	M8	M8	M14x1,5x50	10