

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус – кованая нержавеющая сталь 1.4057.

Опора на подшипниках качения – 1.4034 закаленная и шлифованная.

Вкладыш подшипника – нержавеющая сталь 1.4571 с наклеенной тефлоновой тканью.


Исполнение:

полированные.

Указание:

Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KJ.

Чертежи



Обзор изделий

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Номер заказа	Исполнение 2	A	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	K	L	L1	α	SW	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН
K2082.05	правая резьба	27	18	4	5	M5	8,5	11	8	6	11,11	10	36	13	9	5,7	6
K2082.06	правая резьба	30	20	5	6	M6	10	13	9	6,75	12,7	12	40	13	11	7,2	7,65
K2082.08	правая резьба	36	24	5	8	M8	12,5	16	12	9	15,875	16	48	14	14	11,6	12,9
K2082.10	правая резьба	43	28	6,5	10	M10	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2082.10125	правая резьба	43	28	6,5	10	M10x1,25	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2082.12	правая резьба	50	32	6,5	12	M12	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2082.12125	правая резьба	50	32	6,5	12	M12x1,25	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2082.16	правая резьба	64	42	8	16	M16	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2082.1615	правая резьба	64	42	8	16	M16x1,5	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2082.20	правая резьба	77	50	10	20	M20x1,5	27,5	34	25	18	34,925	33	102	14	30	42,5	57
K2082.22	правая резьба	84	54	12	22	M22x1,5	30	38	28	20	38,10	37	111	15	32	57	68
K2082.25	правая резьба	91	60	12	25	M24x2,0	33,5	42	31	22	42,86	42	124	15	36	68	85

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	A	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	K	L	L1	α	SW	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН
K2082.30	правая резьба	110	70	15	30	M30x2,0	40	50	37	25	50,8	51	145	17	41	88	114
K2082.051	левая резьба	27	18	4	5	M5	8,5	11	8	6	11,11	10	36	13	9	5,7	6
K2082.061	левая резьба	30	20	5	6	M6	10	13	9	6,75	12,7	12	40	13	11	7,2	7,65
K2082.081	левая резьба	36	24	5	8	M8	12,5	16	12	9	15,875	16	48	14	14	11,6	12,9
K2082.101	левая резьба	43	28	6,5	10	M10	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2082.101251	левая резьба	43	28	6,5	10	M10x1,25	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2082.121	левая резьба	50	32	6,5	12	M12	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2082.121251	левая резьба	50	32	6,5	12	M12x1,25	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2082.161	левая резьба	64	42	8	16	M16	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2082.16151	левая резьба	64	42	8	16	M16x1,5	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2082.201	левая резьба	77	50	10	20	M20x1,5	27,5	34	25	18	34,925	33	102	14	30	42,5	57
K2082.221	левая резьба	84	54	12	22	M22x1,5	30	38	28	20	38,10	37	111	15	32	57	68
K2082.251	левая резьба	91	60	12	25	M24x2,0	33,5	42	31	22	42,86	42	124	15	36	68	85
K2082.301	левая резьба	110	70	15	30	M30x2,0	40	50	37	25	50,8	51	145	17	41	88	114