

Дуговые ручки из биополимера

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.

Исполнение:

Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.

Указание:

Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).

Хорошая химическая стойкость.

Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).

Отверстие крепления так расположено, чтобы ручку можно было крепить с рабочей стороны винтом с цилиндрической головкой или шестигранной гайкой.

Монтаж:

Со стороны обслуживания или с обратной стороны.

Преимущества:

Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).


Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.

Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.

Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.

Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).

Чертежи



Дуговые ручки из биополимера

Обзор изделий

Дуговые ручки из биополимера

Номер заказа	Цвет основы	A	B	C	D	H	L	L1	SW	T	T1	Допустимая нагрузка Н
K0190.1009406143	Бук натуральный	94	21	8	6,6	36	109	76	10	13	6	500
K0190.1011708143	Бук натуральный	117	26	10	9	41	136	94	13	15	8	800
K0190.1013208143	Бук натуральный	132	27	11	9	44	154	112	13	16	8	800
K0190.1015008143	Бук натуральный	150	27	11	9	44	172	132	13	16	8	800
K0190.1017908143	Бук натуральный	179	28	11	9	50	197	156	13	17	8	800
K0190.100940690	чёрно-серый RAL 7021	94	21	8	6,6	36	109	76	10	13	6	1000
K0190.101170890	чёрно-серый RAL 7021	117	26	10	9	41	136	94	13	15	8	1500
K0190.101320890	чёрно-серый RAL 7021	132	27	11	9	44	154	112	13	16	8	1500
K0190.101500890	чёрно-серый RAL 7021	150	27	11	9	44	172	132	13	16	8	1500
K0190.101790890	чёрно-серый RAL 7021	179	28	11	9	50	197	156	13	17	8	1500