

## Стопорные шариковые пальцы, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали - inch

## Описание товара/фотография продукта

INCH  
Parts

## Описание

## Материал:

Стальные части, нержавеющая сталь.

## Исполнение:

Без покрытия.

## Указание:

Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании кнопки шарик блокирует соединение надежно и неразборно. Коррозионностойкие. Возможность закрепления фиксирующего тросика.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ аВ макс.


Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.

Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

## Чертежи



## Обзор изделий

## Стопорные пальцы шариковые, из нержавеющей стали

## Стопорные шариковые пальцы, с грибовой ручкой из нержавеющей стали - inch

## Обзор изделий

| Номер заказа  | D  | D1   | D2   | D3 | L    | L1   | L2   | L5    | Посадочное отверстие H11 | Усилие на срез, двухрезный, макс.кН |
|---------------|----|------|------|----|------|------|------|-------|--------------------------|-------------------------------------|
| K0364.23CLL08 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 0,5  | 6    | 26,5 | 18,7  | 3/16                     | 13                                  |
| K0364.23CLL12 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 0,75 | 6    | 26,5 | 25,05 | 3/16                     | 13                                  |
| K0364.23CLL16 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 1,0  | 6    | 26,5 | 31,4  | 3/16                     | 13                                  |
| K0364.23CLL20 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 1,25 | 6    | 26,5 | 37,75 | 3/16                     | 13                                  |
| K0364.23CML08 | 25 | 1/4  | 7,2  | 14 | 0,5  | 6,9  | 26,5 | 19,6  | 1/4                      | 24                                  |
| K0364.23CML12 | 25 | 1/4  | 7,2  | 14 | 0,75 | 6,9  | 26,5 | 25,95 | 1/4                      | 24                                  |
| K0364.23CML16 | 25 | 1/4  | 7,2  | 14 | 1,0  | 6,9  | 26,5 | 32,3  | 1/4                      | 24                                  |
| K0364.23CML20 | 25 | 1/4  | 7,2  | 14 | 1,25 | 6,9  | 26,5 | 38,65 | 1/4                      | 24                                  |
| K0364.23CML24 | 25 | 1/4  | 7,2  | 14 | 1,5  | 6,9  | 26,5 | 45    | 1/4                      | 24                                  |
| K0364.23CML28 | 25 | 1/4  | 7,2  | 14 | 1,75 | 6,9  | 26,5 | 51,35 | 1/4                      | 24                                  |
| K0364.23CML32 | 25 | 1/4  | 7,2  | 14 | 2,0  | 6,9  | 26,5 | 57,7  | 1/4                      | 24                                  |
| K0364.23CML16 | 25 | 5/16 | 9,5  | 14 | 1,0  | 7,9  | 26,5 | 33,3  | 5/16                     | 38                                  |
| K0364.23CML20 | 25 | 5/16 | 9,5  | 14 | 1,25 | 7,9  | 26,5 | 39,65 | 5/16                     | 38                                  |
| K0364.23CML24 | 25 | 5/16 | 9,5  | 14 | 1,5  | 7,9  | 26,5 | 46    | 5/16                     | 38                                  |
| K0364.23CML28 | 25 | 5/16 | 9,5  | 14 | 1,75 | 7,9  | 26,5 | 52,35 | 5/16                     | 38                                  |
| K0364.23CML32 | 25 | 5/16 | 9,5  | 14 | 2,0  | 7,9  | 26,5 | 58,7  | 5/16                     | 38                                  |
| K0364.31COL16 | 33 | 3/8  | 11,5 | 19 | 1,0  | 8,8  | 34,6 | 34,2  | 3/8                      | 54                                  |
| K0364.31COL20 | 33 | 3/8  | 11,5 | 19 | 1,25 | 8,8  | 34,6 | 40,55 | 3/8                      | 54                                  |
| K0364.31COL24 | 33 | 3/8  | 11,5 | 19 | 1,5  | 8,8  | 34,6 | 46,9  | 3/8                      | 54                                  |
| K0364.31COL28 | 33 | 3/8  | 11,5 | 19 | 1,75 | 8,8  | 34,6 | 53,25 | 3/8                      | 54                                  |
| K0364.31COL32 | 33 | 3/8  | 11,5 | 19 | 2,0  | 8,8  | 34,6 | 59,6  | 3/8                      | 54                                  |
| K0364.31CUL16 | 33 | 7/16 | 13   | 19 | 1,0  | 9,7  | 34,6 | 35,1  | 7/16                     | 74                                  |
| K0364.31CUL20 | 33 | 7/16 | 13   | 19 | 1,25 | 9,7  | 34,6 | 41,45 | 7/16                     | 74                                  |
| K0364.31CUL24 | 33 | 7/16 | 13   | 19 | 1,5  | 9,7  | 34,6 | 47,8  | 7/16                     | 74                                  |
| K0364.31CUL28 | 33 | 7/16 | 13   | 19 | 1,75 | 9,7  | 34,6 | 54,15 | 7/16                     | 74                                  |
| K0364.31CUL32 | 33 | 7/16 | 13   | 19 | 2,0  | 9,7  | 34,6 | 60,5  | 7/16                     | 74                                  |
| K0364.31CUL36 | 33 | 7/16 | 13   | 19 | 2,5  | 9,7  | 34,6 | 73,2  | 7/16                     | 74                                  |
| K0364.31CUL40 | 33 | 7/16 | 13   | 19 | 3,0  | 9,7  | 34,6 | 85,9  | 7/16                     | 74                                  |
| K0364.31CPL16 | 33 | 1/2  | 15   | 19 | 1,0  | 10   | 34,6 | 35,4  | 1/2                      | 96                                  |
| K0364.31CPL20 | 33 | 1/2  | 15   | 19 | 1,25 | 10   | 34,6 | 41,75 | 1/2                      | 96                                  |
| K0364.31CPL24 | 33 | 1/2  | 15   | 19 | 1,5  | 10   | 34,6 | 48,1  | 1/2                      | 96                                  |
| K0364.31CPL28 | 33 | 1/2  | 15   | 19 | 1,75 | 10   | 34,6 | 54,45 | 1/2                      | 96                                  |
| K0364.31CPL32 | 33 | 1/2  | 15   | 19 | 2,0  | 10   | 34,6 | 60,8  | 1/2                      | 96                                  |
| K0364.31CPL36 | 33 | 1/2  | 15   | 19 | 2,5  | 10   | 34,6 | 73,5  | 1/2                      | 96                                  |
| K0364.31CPL40 | 33 | 1/2  | 15   | 19 | 3,0  | 10   | 34,6 | 86,2  | 1/2                      | 96                                  |
| K0364.31CQL16 | 33 | 5/8  | 19   | 20 | 1,0  | 13,3 | 34,6 | 38,7  | 5/8                      | 150                                 |
| K0364.31CQL20 | 33 | 5/8  | 19   | 20 | 1,25 | 13,3 | 34,6 | 45,05 | 5/8                      | 150                                 |
| K0364.31CQL24 | 33 | 5/8  | 19   | 20 | 1,5  | 13,3 | 34,6 | 51,4  | 5/8                      | 150                                 |
| K0364.31CQL28 | 33 | 5/8  | 19   | 20 | 1,75 | 13,3 | 34,6 | 57,75 | 5/8                      | 150                                 |
| K0364.31CQL32 | 33 | 5/8  | 19   | 20 | 2,0  | 13,3 | 34,6 | 64,1  | 5/8                      | 150                                 |
| K0364.31CQL36 | 33 | 5/8  | 19   | 20 | 2,5  | 13,3 | 34,6 | 76,8  | 5/8                      | 150                                 |
| K0364.31CQL40 | 33 | 5/8  | 19   | 20 | 3,0  | 13,3 | 34,6 | 89,5  | 5/8                      | 150                                 |