

Муфты жесткие с пазом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь, вороненая.

Нержавеющая сталь, Без покрытия.

Указание:

Жесткие муфты передают большие крутящие моменты с крутильной жесткостью и без люфтов. Они используются при отсутствии смещения вала или отклонения от оси движения. Без износа, не требует технического обслуживания.

Передача максимального номинального крутящего момента может быть достигнута только при оптимальном монтаже и точности размеров валов. Макс. частота вращения 4000 об/мин.



Диапазон температур:

от -40 °C - +175 °C.

По запросу:

Другие размеры.

Чертежи



Обзор изделий

Неподвижные муфты с пазом, сталь

Муфты жесткие с пазом

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	C (DIN 912-12.9)	Момент затяжки для болтов (Нм)	D1	D4	L	R	Номинальный крутящий момент, Нм
K2064.1080	Сталь	M3x8	2,1	8	24	35	26,8	50
K2064.1100	Сталь	M4x12	4,6	10	29	45	32,7	70
K2064.1120	Сталь	M4x12	4,6	12	29	45	32,7	70
K2064.1140	Сталь	M5x16	9,5	14	34	50	39,4	190
K2064.1150	Сталь	M5x16	9,5	15	34	50	39,4	190
K2064.1160	Сталь	M5x16	9,5	16	34	50	39,4	190
K2064.1190	Сталь	M6x18	16	19	42	65	48,2	300
K2064.1200	Сталь	M6x18	16	20	42	65	48,2	350
K2064.1350	Сталь	M8x25	39	35	67	95	74,1	1100
K2064.1250	Сталь	M6x18	16	25	45	75	50,8	390
K2064.1300	Сталь	M6x18	16	30	54	83	58,6	475
K2064.1400	Сталь	M8x25	39	40	77	108	83,4	1325
K2064.1500	Сталь	M10x25	77	50	85	124	93,2	2250

Неподвижные муфты с пазом, нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал основы	C (DIN 912 A2-70)	Момент затяжки для болтов (Нм)	D1	D4	L	R	Номинальный крутящий момент, Нм
K2064.2080	нержавеющая сталь	M3x8	1,1	8	24	35	26,8	16
K2064.2100	нержавеющая сталь	M4x12	2,5	10	29	45	32,7	70
K2064.2120	нержавеющая сталь	M4x12	2,5	12	29	45	32,7	70
K2064.2140	нержавеющая сталь	M5x16	5,4	14	34	50	39,4	160
K2064.2150	нержавеющая сталь	M5x16	5,4	15	34	50	39,4	160
K2064.2160	нержавеющая сталь	M5x16	5,4	16	34	50	39,4	160
K2064.2190	нержавеющая сталь	M6x18	9,6	19	42	65	48,2	260
K2064.2200	нержавеющая сталь	M6x18	9,6	20	42	65	48,2	300
K2064.2250	нержавеющая сталь	M6x18	9,6	25	45	75	50,8	325
K2064.2300	нержавеющая сталь	M6x18	9,6	30	54	83	58,6	400
K2064.2350	нержавеющая сталь	M8x25	23	35	67	95	74,1	330
K2064.2400	нержавеющая сталь	M8x25	23	40	77	108	83,4	400
K2064.2500	нержавеющая сталь	M10x25	46	50	85	124	93,2	688