

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип К, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Металлические детали из нержавеющей стали 1.4401.
Эластомер силикон, средняя твердость, 55° по Шору А.

Исполнение:

Нержавеющая сталь, без покрытия.
Силикон, синий, соответствие требованиям FDA.


Указание:

Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.

Диапазон температур:

от -30 до +180 °C.

Чертежи



Обзор изделий

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип К, конический, с наружной резьбой, синий, соответствие требованиям FDA

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип K, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

Обзор изделий

Номер заказа	D	G	H	L	Жесткость пружины Н/мм	Нагрузка в Н	Твердость по Шору А
K2234.02501755	25	M6	17	18	80	448	55A
K2234.03001555	30	M8	15	20	265	1530	55A
K2234.05001755	50	M10	17	28	640	3584	55A