




Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Зажимной элемент с подвижной вставкой и эффектом нижнего прижима для подготовки прямого зажима, а также обработки заготовок.

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Основная часть из вороненой стали.

Указание:

Благодаря чрезвычайно прочной конструкции, высокому зажимному усилию и компактному исполнению зажимной элемент с эффектом прижима снизу подходит для подготовки прямого зажима (OP10) при помощи 5-осевой модульной зажимной системы, а также для зажима заготовок любых пластин и других деталей.

За счет интегрированных подвижных опор место зажима подгоняется под геометрию заготовки. Таким образом можно быстро и надежно крепить также заготовки со скошенной геометрией.

Различные исполнения подвижных опор подходят для широкого диапазона применения.

Благодаря двум размерам и плавному перемещению зажимной системы можно зажимать заготовки любого размера.

Посредством различных установочных ножек и точной настройки можно гибко регулировать зажимной уровень заготовки.

Интерфейс для плит с растровой сеткой (размер сетки 40/50), а также для системы «Нулевая точка» UNILOCK входит в серийное оснащение.

Преимущества:

Эффект нижнего прижима.

- Для зажима заготовок с наклонной геометрией.
- Горизонтальная регулировка.
- Возможна различная высота опоры заготовки.
- Интегрированная точная настройка зажимного уровня.

Объем поставки:

- 1 зажимной элемент с подвижной вставкой.
- 1 комплект установочных ножек K0298.2081.

Принадлежности:

- Установочные ножки K0298.
- Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом K2199.
- Адаптерные кольца K2200.

Указание на чертеже:


- 1) Внимание! Опасность деформации!
- Размещение прижимных скоб в данной области запрещено!

Зажимной элемент с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом

Описание товара/фотография продукта

Форма А: подвижная опора, гладкая
 Форма В: подвижная опора, со вставкой из ПОМ
 Форма С: подвижная опора, с рифлением
 Форма D: подвижная опора, со вставкой из твердого сплава

Чертежи



Обзор изделий

Зажимной элемент с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом

Зажимной элемент с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом

Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Форма	B	B1	B2	D	G	H	H1	H2	H3	H4	H5	Рабочие перемещение	Ход S	L	L	L	L1	L2	L3	L4	Момент затяжки макс. Нм	F макс. кН
K2197.121050802	Системный размер 12	A	80	36	20	25	M12	91	10,5	38	21	8	5	12	6,2	105	50	80	25	22,5	13	38	40	20
K2197.121050803	Системный размер 12	B	80	36	20	25	M12	91	10,5	38	21	8	5	12	6,2	105	50	80	25	22,5	13	38	40	20
K2197.121050804	Системный размер 12	C	80	36	20	25	M12	91	10,5	38	21	8	5	12	6,2	105	50	80	25	22,5	13	38	40	20
K2197.121050805	Системный размер 12	D	80	36	20	25	M12	91	10,5	38	21	8	5	12	6,2	105	50	80	25	22,5	13	38	40	20
K2197.161301002	Системный размер 16	A	100	45	25	25	M16	116	13,5	50	25	8	7	12	6,2	130	80	100	33	27,5	18,75	53,75	65	30
K2197.161301003	Системный размер 16	B	100	45	25	25	M16	116	13,5	50	25	8	7	12	6,2	130	80	100	33	27,5	18,75	53,75	65	30
K2197.161301004	Системный размер 16	C	100	45	25	25	M16	116	13,5	50	25	8	7	12	6,2	130	80	100	33	27,5	18,75	53,75	65	30
K2197.161301005	Системный размер 16	D	100	45	25	25	M16	116	13,5	50	25	8	7	12	6,2	130	80	100	33	27,5	18,75	53,75	65	30