


Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков

Описание товара/фотография продукта



Срезающее
усилие



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь.

Исполнение:

закалённый.

Указание:

Возможность монтажа 1 с зажимным болтом формы А для толщины плиты 6 мм и с зажимным болтом формы В для толщины плиты 9 мм.

Возможность монтажа 2 с зажимным болтом формы А для толщины плиты > 6 и до 20 мм и с зажимным болтом формы В для толщины плиты > 9 и до 20 мм.

Цвет может отличаться от изображения по причине затвердевания.

Приведение в действие:


Ввинтите зажимные болты в резьбу и затяните. См. монтажный чертеж.

Указание на чертеже:

- 1) Возможность монтажа 1
- 2) Возможность монтажа 2
- 3) Плита

Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков

Чертежи



Обзор изделий

Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков

Номер заказа	Форма	L	D	D1	H	M	T	T1	T2	SW	Усилие на срез, кН
K2257.06041	A	5,8	6	-	13	M4	6	6-20	6	5	1,1
K2257.08051	A	5,8	8	-	14	M5	6	6-20	6	7	1,8
K2257.06051	B	7,8	6	9	16	M5	9	9-20	8	5	1,8
K2257.06061	B	7,8	6	9	16	M6	9	9-20	8	5	2,5
K2257.08061	B	7,8	8	12	17	M6	9	9-20	8	7	2,5