


Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 3575 Н

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Полимерная ручка маслостойкая.


Указание:

Форма А: зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать только на сжатие.


Форма В и форма С: зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.



Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 3575 Н

Чертежи



Обзор изделий

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н

Номер заказа	Форма	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	L2	L3	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - H	Зажимное усилие F1 Н	Крепежная сила F2 Н
K2290.018001	A	40	83	8	34	50	3	20	6,5	11,9	99,5	30	125	42	21	-	M8x50	140°	50	1200	1800
K2290.018002	B	34	91,5	7	41,3	55,6	3	24,6	5,2	11,9	84,5	31,8	140,8	49,3	25,4	-	M8x50	180°	50	1200	1800
K2290.035753	C	41,3	57,2	8	41,3	57,2	6	44,4	8,7	15,7	122	41,3	171,3	98	25,4	48,6	M10x50	180°	80	1800	3575