

Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали - inch

Описание товара/фотография продукта

INCH
Parts



Описание

Материал:

Рычаг из нержавеющей стали .

Упорная шайба из нержавеющей стали , закаленная.

Осевые пальцы, установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение:

Рычаг отполирован электролитическим способом или прошел пескоструйную обработку.


Упорная шайба, осевой палец и установочный штифт, Без покрытия.

Указание:

Плоскость зажима упорной шайбы при поставке слегка смазана.

Смазка соответствует требованиям по качеству пищевых продуктов и медикаментов, таким образом, подходит для пищевой и фармацевтической промышленности.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K0645.75410AD	электролитически полированный	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.85410AD	электролитически полированный	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.95410AD	электролитически полированный	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.75410AE	электролитически полированный	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.85410AE	электролитически полированный	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.95410AE	электролитически полированный	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.05410AE	электролитически полированный	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100

Эксцентрики рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K0645.05410A0	электролитически полированный	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.05410A1	электролитически полированный	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.15410A1	электролитически полированный	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.15410A2	электролитически полированный	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.25410A3	электролитически полированный	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
K0645.75413AD	отпескоструенный	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.85413AD	отпескоструенный	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.95413AD	отпескоструенный	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.75413AE	отпескоструенный	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.85413AE	отпескоструенный	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.95413AE	отпескоструенный	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.05413AE	отпескоструенный	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.05413A0	отпескоструенный	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.05413A1	отпескоструенный	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.15413A1	отпескоструенный	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.15413A2	отпескоструенный	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.25413A3	отпескоструенный	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350