

Кабельные вводы ЭМС, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4305

Пластиначатая вставка, полиамид (PA6).

Уплотнение, полихлоропрен/нитрильный каучук.

Уплотнительное кольцо, нитрильный каучук.

Исполнение:

никелированный.

Указание:

Кабельные вводы с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для кабелей и линий с экранированием. Герметизация и разгрузка натяжения осуществляются с помощью расположенных внутри пластин и уплотнения.

Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).


Кабельные вводы предназначены для ввода стационарно установленных кабелей и линий в корпуса, распределители и клеммные коробки.

Диапазон температур:

Статический вариант: от -40 до +100 °C.

Динамический вариант: от -20 до +100 °C.

Чертежи



Обзор изделий

Кабельные вводы ЭМС, нержавеющая сталь

Номер заказа	D	D1	H макс.	L	SW1	SW2	макс. момент затяжки SW1, Нм	макс. момент затяжки с SW2, Нм
K2249.16150	M16x1,5	5-9	30	5	17	17	3,5	3,5
K2249.20150	M20x1,5	9-13	33,5	6	22	22	3,5	3,5
K2249.25150	M25x1,5	11-16	36,5	7	27	27	6,7	6,7
K2249.32150	M32x1,5	14-20	38	8	34	34	12	12

