

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь Сила зажима до 1350 Н

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Сталь или нержавеющая сталь A2.


#### Исполнение:

Сталь оцинкованная.  
Нержавеющая сталь, без покрытия.  
Полимерная ручка маслостойкая.

#### Указание:

Зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.  
Поэтому они могут работать только на сжатие.

### Чертежи



**Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь Сила зажима до 1350 Н**

**Обзор изделий**

**Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 1350 Н**

Номер заказа	Материал основы	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	L2	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Зажимное усилие F1 Н	Крепежная сила F2 Н
<b>K2284.01350</b>	Сталь	35	90,2	10,5	41	56	3	24,6	5,5	10,9	81,5	32	140,5	50,3	25,4	M8x50	180°	50	1000	1350
<b>K2284.11350</b>	нержавеющая сталь	35	89,5	10,5	41	56	3	24,6	5,5	10,9	79	32	139,8	50,3	25,4	M8x50	180°	50	1000	1350