


Mordentes de fixação planos

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço.

Versão:

peça endurecida e brunida.

Indicação:

Estes mordentes de fácil manuseio possuem uma estrutura plana, ideal para a usinagem da maioria das dimensões de peças convencionais. Os mordentes endurecidos fixam simultaneamente para frente e para baixo, através do efeito cunha.


As forças de aperto F e F_1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.

O fornecimento é efetuado em pares.

Fornecimento:

- 2x Mordentes de fixação planos.
- 4x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Porcas para ranhuras em T DIN 508.
- 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Mordentes de fixação planos

Código do artigo	Largura de ranhura	L	L1	L2	L3	B	B1	H	H1	D	F kN	F1 kN	Torque de aperto Nm	Tipo de embalagem
K1229.122	12	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M10	16	0,6	15	1 unidade = 1par
K1229.142	14	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M12	22	0,9	18	1 unidade = 1par
K1229.162	16	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M12	22	0,9	18	1 unidade = 1par
K1229.1612	16	100	46	34	4	60	50	25	3	M14	32	1,2	25	1 unidade = 1par
K1229.182	18	100	46	34	4	60	50	25	3	M16	36	1,4	36	1 unidade = 1par
K1229.202	20	100	46	34	4	60	50	25	3	M16	36	1,4	36	1 unidade = 1par
K1229.222	22	140	65	50	5	95	78	30	4	M20	36	1,4	45	1 unidade = 1par
K1229.242	24	140	65	50	5	95	78	30	4	M20	36	1,4	45	1 unidade = 1par
K1229.282	28	140	65	50	5	95	78	30	4	M24	40	1,6	55	1 unidade = 1par

