

## Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном, mini

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Сталь или нержавеющая сталь.

#### Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.  
Толкающая штанга и нажимной болт фосфатированы.  
Нержавеющая сталь, Без покрытия.  
Рукоятка полимерная маслостойкая.

#### Указание:


Зажимы могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положении рукоятки. Поэтому они могут использоваться как для нажима так и для тяги.

Неопреновый упор поставляется в комплекте.

#### Принадлежности:

K0101  
K0103  
K0106

### Чертежи



## Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном, mini

## Обзор изделий

## Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном, mini

Номер заказа	Материал основы	Ход S	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - H	Крепежная сила F2 H	Зажимное усилие F1 H
K0083.0050	Сталь	16	190°	80	500	500
K0083.0050N	нержавеющая сталь	16	190°	80	500	500