

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Исполнение из стали:

Стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:

Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение:

Исполнение из стали:

Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.

Указание:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Возможна поставка ввертываемого диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.

По запросу:

Специальное исполнение.


Принадлежности:

Распорные кольца K0665.

Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибовидной ручкой

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Номер заказа шайбы
K0343.1903	G	Сталь	Закаленный	3	M6x0,75	14	31,5	17	11	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0343.1004	G	Сталь	Закаленный	4	M8x1	18	38,5	21	13,5	4	1,3	6	12	K0344.90
K0343.1105	G	Сталь	Закаленный	5	M10x1	21	43,5	24	14,5	5	1,3	5	12	K0344.91
K0343.1206	G	Сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	51,7	28	17,7	6	1,8	6	14	K0344.92
K0343.1308	G	Сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	68	36	24	8	2,3	15	35	K0344.93
K0343.1410	G	Сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	74	40	24	10	2,8	15	34	K0344.94
K0343.1412	G	Сталь	Закаленный	12	M20x1,5	33	78	42	24	12	2,8	15	39	K0344.94
K0343.1516	G	Сталь	Закаленный	16	M24x2	40	96	50	30	16	3,2	20	46	K0344.95
K0343.01903	G	нержавеющая сталь	Закаленный	3	M6x0,75	14	31,5	17	11	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0343.01004	G	нержавеющая сталь	Закаленный	4	M8x1	18	38,5	21	13,5	4	1,3	6	12	K0344.90
K0343.01105	G	нержавеющая сталь	Закаленный	5	M10x1	21	43,5	24	14,5	5	1,3	5	12	K0344.91
K0343.01206	G	нержавеющая сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	51,7	28	17,7	6	1,8	6	14	K0344.92
K0343.01308	G	нержавеющая сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	68	36	24	8	2,3	15	35	K0344.93
K0343.01410	G	нержавеющая сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	74	40	24	10	2,8	15	34	K0344.94
K0343.01412	G	нержавеющая сталь	Закаленный	12	M20x1,5	33	78	42	24	12	2,8	15	39	K0344.94
K0343.01516	G	нержавеющая сталь	Закаленный	16	M24x2	40	96	50	30	16	3,2	20	46	K0344.95
K0343.11903	G	нержавеющая сталь	незакаленный	3	M6x0,75	14	31,5	17	11	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0343.11004	G	нержавеющая сталь	незакаленный	4	M8x1	18	38,5	21	13,5	4	1,3	6	12	K0344.90
K0343.11105	G	нержавеющая сталь	незакаленный	5	M10x1	21	43,5	24	14,5	5	1,3	5	12	K0344.91
K0343.11206	G	нержавеющая сталь	незакаленный	6	M12x1,5	25	51,7	28	17,7	6	1,8	6	14	K0344.92
K0343.11308	G	нержавеющая сталь	незакаленный	8	M16x1,5	33	68	36	24	8	2,3	15	35	K0344.93
K0343.11410	G	нержавеющая сталь	незакаленный	10	M20x1,5	33	74	40	24	10	2,8	15	34	K0344.94
K0343.11412	G	нержавеющая сталь	незакаленный	12	M20x1,5	33	78	42	24	12	2,8	15	39	K0344.94
K0343.11516	G	нержавеющая сталь	незакаленный	16	M24x2	40	96	50	30	16	3,2	20	46	K0344.95

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибовой ручкой

Обзор изделий

