


Упоры боковые пружинные без упорного штыря**Описание товара/фотография продукта**

**Описание****Материал:**

Втулка из алюминия. Шайба из стали. Пружина из стали.

Исполнение:


Втулка, синяя, оцинкованная.

Шайба, закаленная и вороненая.

Указание:

В зависимости от применения, возможно так же применение нажимных болтов собственного изготовления, которые должны заворачиваться в отверстие шайбы. При использовании хода (S) и длины (L1) может быть достигнуто соответствующее боковое давление (F).

Форма В дополнительно оснащена уплотнителем для предотвращения проникновения стружки и грязи.



Обзор изделий

Упоры боковые пружинные без упорного штыря, форма А, без уплотнителя

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	S	F _r прибл. N
K0370.31054	A	10	M4	10	12	4	1,6	20
K0370.31056	A	10	M4	10	12	4	1,6	50

Упоры боковые пружинные без упорного штыря

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	S	F, прибл. N
K0370.31058	A	10	M4	10	12	4	1,6	100
K0370.31064	A	10	M4	10	12	7,5	2	40
K0370.31066	A	10	M4	10	12	7,5	2	75
K0370.31068	A	10	M4	10	12	7,5	2	100
K0370.31104	A	16	M6	16	18	11,5	3,2	100
K0370.31106	A	16	M6	16	18	11,5	3,2	150
K0370.31108	A	16	M6	16	18	11,5	3,2	200
K0370.32054	B	10	M4	10	12	4	1,6	20
K0370.32056	B	10	M4	10	12	4	1,6	50
K0370.32058	B	10	M4	10	12	4	1,6	100
K0370.32064	B	10	M4	10	12	7,5	2	40
K0370.32066	B	10	M4	10	12	7,5	2	75
K0370.32068	B	10	M4	10	12	7,5	2	100
K0370.32104	B	16	M6	16	18	11,5	3,2	100
K0370.32106	B	16	M6	16	18	11,5	3,2	150
K0370.32108	B	16	M6	16	18	11,5	3,2	200