

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом, без контргайки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Исполнение из стали:

стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:

Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение:

Исполнение из стали:

Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.

Указание:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Возможна поставка ввертываемого диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.

По запросу:

Специальное исполнение.


Принадлежности:

Распорные кольца K0665.

Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибовидной ручкой и удлиненным стопорным штифтом, без контргайки

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Номер заказа шайбы
K0633.21903	G	Сталь	Закаленный	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.21004	G	Сталь	Закаленный	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	1	6	15	K0344.90
K0633.21105	G	Сталь	Закаленный	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	1,3	5	16	K0344.91
K0633.21206	G	Сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	1,8	6	18	K0344.92
K0633.21308	G	Сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	2,3	15	45	K0344.93
K0633.21410	G	Сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	2,8	15	43	K0344.94
K0633.21412	G	Сталь	Закаленный	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	2,8	15	51	K0344.94
K0633.21516	G	Сталь	Закаленный	16	M24x2	40	104	50	30	24	3,2	20	50	K0344.95

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибовидной ручкой и удлиненным стопорным штифтом, без контргайки

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Номер заказа шайбы
K0633.201903	G	нержавеющая сталь	Закаленный	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.201004	G	нержавеющая сталь	Закаленный	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	1	6	15	K0344.90
K0633.201105	G	нержавеющая сталь	Закаленный	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	1,3	5	16	K0344.91
K0633.201206	G	нержавеющая сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	1,8	6	18	K0344.92
K0633.201308	G	нержавеющая сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	2,3	15	45	K0344.93
K0633.201410	G	нержавеющая сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	2,8	15	43	K0344.94
K0633.201412	G	нержавеющая сталь	Закаленный	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	2,8	15	51	K0344.94
K0633.201516	G	нержавеющая сталь	Закаленный	16	M24x2	40	104	50	30	24	3,2	20	50	K0344.95
K0633.211903	G	нержавеющая сталь	незакалённый	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.211004	G	нержавеющая сталь	незакалённый	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	1	6	15	K0344.90
K0633.211105	G	нержавеющая сталь	незакалённый	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	1,3	5	16	K0344.91
K0633.211206	G	нержавеющая сталь	незакалённый	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	1,8	6	18	K0344.92
K0633.211308	G	нержавеющая сталь	незакалённый	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	2,3	15	45	K0344.93
K0633.211410	G	нержавеющая сталь	незакалённый	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	2,8	15	43	K0344.94
K0633.211412	G	нержавеющая сталь	незакалённый	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	2,8	15	51	K0344.94
K0633.211516	G	нержавеющая сталь	незакалённый	16	M24x2	40	104	50	30	24	3,2	20	50	K0344.95