


Стопорные шариковые пальцы

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.

Болт из нержавеющей стали 1.4305.

Шары из нержавеющей стали 1.4125.

Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.

Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпуске нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = $S \cdot t$ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.


Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	SW	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0790.001205010	A	11,5	5	5,5	10	10	5,9	25	15,9	11	5	15
K0790.001205015	A	11,5	5	5,5	10	15	5,9	25	20,9	11	5	15
K0790.001205020	A	11,5	5	5,5	10	20	5,9	25	25,9	11	5	15
K0790.001205025	A	11,5	5	5,5	10	25	5,9	25	30,9	11	5	15
K0790.001205030	A	11,5	5	5,5	10	30	5,9	25	35,9	11	5	15
K0790.001206010	A	11,5	6	6,85	10	10	6,8	25	16,8	11	6	22
K0790.001206015	A	11,5	6	6,85	10	15	6,8	25	21,8	11	6	22
K0790.001206020	A	11,5	6	6,85	10	20	6,8	25	26,8	11	6	22
K0790.001206025	A	11,5	6	6,85	10	25	6,8	25	31,8	11	6	22
K0790.001206030	A	11,5	6	6,85	10	30	6,8	25	36,8	11	6	22
K0790.001206035	A	11,5	6	6,85	10	35	6,8	25	41,8	11	6	22
K0790.001206040	A	11,5	6	6,85	10	40	6,8	25	46,8	11	6	22
K0790.001206045	A	11,5	6	6,85	10	45	6,8	25	51,8	11	6	22
K0790.001206050	A	11,5	6	6,85	10	50	6,8	25	56,8	11	6	22
K0790.001508020	A	15,5	8	9,5	13,5	20	7,8	33	27,8	15	8	38
K0790.001508025	A	15,5	8	9,5	13,5	25	7,8	33	32,8	15	8	38
K0790.001508030	A	15,5	8	9,5	13,5	30	7,8	33	37,8	15	8	38
K0790.001508035	A	15,5	8	9,5	13,5	35	7,8	33	42,8	15	8	38
K0790.001508040	A	15,5	8	9,5	13,5	40	7,8	33	47,8	15	8	38
K0790.001508045	A	15,5	8	9,5	13,5	45	7,8	33	52,8	15	8	38
K0790.001508050	A	15,5	8	9,5	13,5	50	7,8	33	57,8	15	8	38
K0790.001510020	A	15,5	10	12	13,5	20	8,9	33	28,9	15	10	60
K0790.001510025	A	15,5	10	12	13,5	25	8,9	33	33,9	15	10	60
K0790.001510030	A	15,5	10	12	13,5	30	8,9	33	38,9	15	10	60
K0790.001510035	A	15,5	10	12	13,5	35	8,9	33	43,9	15	10	60
K0790.001510040	A	15,5	10	12	13,5	40	8,9	33	48,9	15	10	60
K0790.001510045	A	15,5	10	12	13,5	45	8,9	33	53,9	15	10	60
K0790.001510050	A	15,5	10	12	13,5	50	8,9	33	58,9	15	10	60
K0790.001510060	A	15,5	10	12	13,5	60	8,9	33	68,9	15	10	60
K0790.002112025	A	22	12	14,5	20	25	9,9	39,5	34,9	21	12	86
K0790.002112030	A	22	12	14,5	20	30	9,9	39,5	39,9	21	12	86
K0790.002112035	A	22	12	14,5	20	35	9,9	39,5	44,9	21	12	86
K0790.002112040	A	22	12	14,5	20	40	9,9	39,5	49,9	21	12	86
K0790.002112045	A	22	12	14,5	20	45	9,9	39,5	54,9	21	12	86
K0790.002112050	A	22	12	14,5	20	50	9,9	39,5	59,9	21	12	86
K0790.002112060	A	22	12	14,5	20	60	9,9	39,5	69,9	21	12	86
K0790.002112070	A	22	12	14,5	20	70	9,9	39,5	79,9	21	12	86
K0790.002112080	A	22	12	14,5	20	80	9,9	39,5	89,9	21	12	86
K0790.002116030	A	22	16	19	20	30	13,1	39,5	43,1	21	16	153
K0790.002116035	A	22	16	19	20	35	13,1	39,5	48,1	21	16	153
K0790.002116040	A	22	16	19	20	40	13,1	39,5	53,1	21	16	153
K0790.002116045	A	22	16	19	20	45	13,1	39,5	58,1	21	16	153
K0790.002116050	A	22	16	19	20	50	13,1	39,5	63,1	21	16	153
K0790.002116060	A	22	16	19	20	60	13,1	39,5	73,1	21	16	153
K0790.002116070	A	22	16	19	20	70	13,1	39,5	83,1	21	16	153

Стопорные шариковые пальцы

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	SW	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0790.002116080	A	22	16	19	20	80	13,1	39,5	93,1	21	16	153