

Опоры подвижные, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска с рифлением

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус — закаленная сталь, шар — подшипниковая сталь 1.2067.

Исполнение:

Корпус — закалённый и фосфатированный.


Шар — закалённый.

Указание:

Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D1	D2	D3	H	Ø шар	SW	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0282.308	F	8	13	M8	7,2	13	10	11	10
K0282.310	F	10	20	M10	10,5	18	16	17	25
K0282.312	F	12	20	M12	10,5	18	16	17	25
K0282.316	F	16	30	M16	20	27	25	27	90

Опоры подвижные, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска с рифлением

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D1	D2	D3	H	Ø шар	SW	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0282.320	F	20	50	M20	34,5	35	40	41	165