

**Описание****Материал:**

Углеродистая сталь.

Исполнение:

Основная часть из вороненой стали.

Упорные болты из закаленной, отпущенной, вороненой стали.

Указание на чертеже:

J = Монтажный винт


L = Упоры шаровые


M = Установочный винт с шестигранным углублением

1) Винтовая опора

2) Шестигранная гайка

3) Упоры шаровые





Обзор изделий

Подпорные цилиндры

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	SW	F, Н	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл. Н
K0922.06039	28	14	33	39	10	14,1	22	M6	M6x12	M6x16	M4x8	4	4000	10	22
K0922.08052	35	19	42	52	15	18,8	28,5	M8	M8x16	M8x20	M4x8	5	6000	10	27
K0922.12070	50	26	60	70	17	28,5	42	M12	M12x24	M12x30	M5x12	8	9000	15	30
K0922.16080	60	33	70	80	22	26,5	47	M16	M16x32	M12x30	M5x15	10	9000	15	35