

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и шаром, с лыской, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



**Вывод из зацепления
путем поднятия**



Описание

Материал:

Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем из цинкового сплава.

Стальные детали имеют класс прочности 5.8.

Шар из стали.

Исполнение:

Стальные части воронёные.


Указание:

Применяются различные упорные штифты для защиты от вмятин, для компенсации неровностей на ответной детали или для увеличения высоты захвата на заготовке для зажима.

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и шаром, с лыской, резьбовая вставка из вороненой стали

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал компонента	Размер	X	D	D1	D2	D3	Ø шара	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0780.41051X20	D	Шар из стали	1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	19,1
K0780.41051X30	D	Шар из стали	1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	29,1
K0780.41051X40	D	Шар из стали	1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	39,1
K0780.41051X50	D	Шар из стали	1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	49,1
K0780.41061X20	D	Шар из стали	1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	18,6
K0780.41061X30	D	Шар из стали	1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	28,6
K0780.41061X40	D	Шар из стали	1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	38,6
K0780.41061X50	D	Шар из стали	1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	48,6
K0780.42061X20	D	Шар из стали	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,6
K0780.42061X30	D	Шар из стали	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	28,6
K0780.42061X40	D	Шар из стали	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	38,6
K0780.42061X50	D	Шар из стали	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	48,6
K0780.42061X60	D	Шар из стали	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	58,6
K0780.42081X20	D	Шар из стали	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,3
K0780.42081X30	D	Шар из стали	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	28,3
K0780.42081X40	D	Шар из стали	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	38,3
K0780.42081X50	D	Шар из стали	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	48,3
K0780.42081X60	D	Шар из стали	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	58,3
K0780.42101X20	D	Шар из стали	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,3
K0780.42101X30	D	Шар из стали	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	28,3
K0780.42101X40	D	Шар из стали	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	38,3
K0780.42101X50	D	Шар из стали	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	48,3
K0780.42101X60	D	Шар из стали	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	58,3

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и шаром, с лыской, резьбовая вставка
из вороненой стали



Обзор изделий
