

Устройство прижимное с толкающей штангой без кронштейна**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь.

Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.

Толкающая штанга, направляющий корпус и нажимной болт фосфатированы.

Рукоятка полимерная маслостойкая.

Указание:

Зажимы могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положении рукоятки. Поэтому они могут использоваться как для нажима так и для тяги. Кроме того, зажимы могут монтироваться прилагающимися крепёжными гайками в любом желаемом положении.

Принадлежности:

K0101

K1442

K0102


K0103

K1443

K0106

Устройство прижимное с толкающей штангой без кронштейна

Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное с толкающей штангой без кронштейна

Номер заказа	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - H	Зажимное усилие F1 H	Крепежная сила F2 H
K1440.03500	185°	100	1400	3500
K1440.05500	185°	140	1500	5500
K1440.07500	185°	160	1600	7500

Номер заказа	B3	C1	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	L4	M	M1	R	Ход S
K1440.03500	24	9,5	10	19	104,5	126,4	52	16	18	36	M6x25	M16x1,5	95	31
K1440.05500	25,6	12	13	24	120,5	158,5	60	20	30	40	M8x40	M20x1,5	108,5	38
K1440.07500	29	14,3	16	28,6	146,3	234,9	92,8	23	40	69,8	M10x50	M24x1,5	132	67