


Измерительные ленты, сталь самоклеящиеся

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

покрытие белого цвета.

Указание:


Измерительные ленты с миллиметровой шкалой по верхнему и нижнему краю черного цвета и с непрерывной нумерацией в сантиметрах. Десятичные числа красного цвета (длина менее 1 м, при нулевой точке в центре только черный цвет).

Измерительные ленты имеют самоклеящуюся обратную сторону, оснащенную защитной пленкой. Перед приклеиванием ее необходимо снять.

Применение:

Линейки используются там, где требуется точное измерение. Они применяются в станках, на рабочих столах и верстаках.

Чертежи



Обзор изделий

Измерительные ленты, сталь, самоклеящиеся

Номер заказа	Исполнение 1	Форма	Нулевая точка	Шаг	Линейное уменьшение	B	H	L
K1301.00021010X0300	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	300
K1301.00021010X0500	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	500
K1301.00021010X1000	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	1000
K1301.00021010X2000	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	2000
K1301.00021010X3000	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	3000
K1301.00021010X5000	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	5000
K1301.00021010X6000	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	6000
K1301.00021013X0300	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	300
K1301.00021013X0500	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	500
K1301.00021013X1000	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	1000
K1301.00021013X2000	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	2000
K1301.00021013X3000	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	3000
K1301.00021013X5000	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	5000
K1301.00021013X6000	горизонтальный	A	слева	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	6000
K1301.00221010X0300	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	300

Измерительные ленты, сталь самоклеящиеся

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Форма	Нулевая точка	Шаг	Линейное уменьшение	B	H	L
K1301.00221010X0500	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	500
K1301.00221010X1000	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	1000
K1301.00221010X2000	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	2000
K1301.00221010X3000	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	3000
K1301.00221010X5000	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	5000
K1301.00221010X6000	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	10	0,5	6000
K1301.00221013X0300	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	300
K1301.00221013X0500	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	500
K1301.00221013X1000	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	1000
K1301.00221013X2000	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	2000
K1301.00221013X3000	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	3000
K1301.00221013X5000	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	5000
K1301.00221013X6000	горизонтальный	B	справа	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	6000
K1301.00121013X0800	горизонтальный	C	в центре	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	800
K1301.00121013X2000	горизонтальный	C	в центре	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	2000
K1301.00121013X2500	горизонтальный	C	в центре	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	2500
K1301.00121013X8000	горизонтальный	C	в центре	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	8000
K1301.01021013X1000	вертикальный	D	сверху	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	1000
K1301.01021013X2000	вертикальный	D	сверху	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	2000
K1301.01021013X3000	вертикальный	D	сверху	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	3000
K1301.01021013X5000	вертикальный	D	сверху	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	5000
K1301.01221013X1000	вертикальный	E	снизу	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	1000
K1301.01221013X2000	вертикальный	E	снизу	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	2000
K1301.01221013X3000	вертикальный	E	снизу	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	3000
K1301.01221013X5000	вертикальный	E	снизу	1 mm	с обеих сторон	13	0,5	5000