



Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма C

Описание товара/фотография продукта



for electricians



Описание

Материал:

Корпус из ТПУ.

Кабельная оболочка из полиуретана.

Гайка из латуни с накаткой.

Контакты из бронзы.

Исполнение:

Гайка луженая с накаткой.

Контакты с позолотой.

Количество контактов: 5

А-кодировка.

с экранированием.

Указание:

Штекерный соединитель с винтовым соединением. Штекерный соединитель с заливкой на кабеле.

Кабель не содержит ПВХ, силиконов и галогенов.

Подходит для цепного транспортера.

Принадлежности для быстрозажимного устройства с датчиком силы K1463.

Технические данные:Поперечное сечение: 5 x 0,34 мм²

Напряжение: U макс. 60 В

Ток: I макс. 4 А

Сопротивление изоляции: > 1 ГОм

Количество циклов соединения: макс. 100

Степень загрязнения: 3

Степень защиты: IP67

Применение:

Штекерный соединитель с винтовым соединением и кабель служат в качестве провода подключения для датчиков и исполнительных элементов.

Экранирование кабеля защищает от внешних воздействий и обеспечивает безошибочную передачу сигнала.

Диапазон температур:

фиксированный: от -50 до +80 °C

подвижный: от -25 до +80 °C

цепной транспортер: от -25 до +80 °C

Указание на чертеже:

2) Штекер

1 = коричневый (BN)

2 = белый (WH)


3 = синий (BU)

4 = черный (BK)

5 = серый (GY)

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма С

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D2	D3	G2	L2	P	Количество проводов x поперечное сечение провода
-	C	14,5	6	M12X1	46,75	2000	5X0,34 mm ²
-	C	14,5	6	M12X1	46,75	5000	5X0,34 mm ²
-	C	14,5	6	M12X1	46,75	10000	5X0,34 mm ²