

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:

стопорный штифт, закаленный:

резьбовая втулка 1.4305.

стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:

резьбовая втулка 1.4305.

Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка и крышка из термопласта черно-серого цвета.

Исполнение:

Стальная конструкция:

резьбовая втулка, вороненая.

Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка без покрытия.

Стопорный штифт закаленный, шлифованный и без покрытия.

Стопорный штифт незакаленный, шлифованный и без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Крышка полупрозрачная серая.

Применение:

Упорный штифт с датчиком состояния позволяет управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется, что упорный штифт находится в надлежащем рабочем состоянии.

Преимущества:

Беспроводная передача сигнала о состоянии включения.

Не требуются дорогостоящие кабельные соединения.

Интеллектуальное управление аккумуляторами обеспечивает длительную работу.

Без выступающих контуров.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:


Сетевой шлюз K1494.

Безопасность:

Упорные штифты с датчиком состояния не подходят для защиты людей.

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибовидной ручкой

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	Ход S	L	L1	L2	L3	SW1	F x 30°	Ход S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1495.1105	A	Сталь	Закаленный	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	1,3	5	5	12
K1495.1206	A	Сталь	Закаленный	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	1,8	6	6	14
K1495.1308	A	Сталь	Закаленный	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	2,3	8	15	35
K1495.1410	A	Сталь	Закаленный	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	2,8	10	15	34
K1495.1412	A	Сталь	Закаленный	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	2,8	12	15	39
K1495.01105	A	нержавеющая сталь	Закаленный	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	1,3	5	5	12
K1495.01206	A	нержавеющая сталь	Закаленный	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	1,8	6	6	14
K1495.01308	A	нержавеющая сталь	Закаленный	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	2,3	8	15	35
K1495.01410	A	нержавеющая сталь	Закаленный	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	2,8	10	15	34
K1495.01412	A	нержавеющая сталь	Закаленный	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	2,8	12	15	39
K1495.11105	A	нержавеющая сталь	незакалённый	5	M10x1	35	5	57	17	7	15	13	1,3	5	5	12
K1495.11206	A	нержавеющая сталь	незакалённый	6	M12x1,5	35	6	62	20	8	17	14	1,8	6	6	14
K1495.11308	A	нержавеющая сталь	незакалённый	8	M16x1,5	35	8	76	26	10	23	19	2,3	8	15	35
K1495.11410	A	нержавеющая сталь	незакалённый	10	M20x1,5	35	10	82	28	12	25	22	2,8	10	15	34
K1495.11412	A	нержавеющая сталь	незакалённый	12	M20x1,5	35	12	86	28	14	25	22	2,8	12	15	39