

Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Уплотнение без мертвых зон гарантируется только в комплекте

с уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT®. Чистота поверхности полированных винтов $Ra < 0,8$ мкм. Галтели внутренних углов выполнены с минимальным радиусом в 3 мм, тем самым предотвращается адгезия частиц загрязнений и обеспечивается легкая очистка.

Винты с шестигранной головкой и буртиком под уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT® отлично подходят для соединений в гигиенических зонах и соответствуют также требованиям Директив EHEDG, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение:

полированные.

Указание:

Сертификат EHEDG действителен только при применении со специально подобранной уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT® K1491.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:


Уплотнительная плоская шайба Hygienic USIT® K1491.

Колпачковая шестигранная гайка с буртиком K1493.

Торцевые головки с пластиковыми вставками K1361.

Накладной / рожковый гаечный ключ с защитными накладками K1362.

Чертежи



Обзор изделий

Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®

Номер заказа	Форма	D	D1	B	K	L	R	SW
K1492.04X8	A	M4	10,8	-	6,9	8	0,45	7
K1492.04X10	A	M4	10,8	-	6,9	10	0,45	7
K1492.04X12	A	M4	10,8	-	6,9	12	0,45	7
K1492.04X16	A	M4	10,8	-	6,9	16	0,45	7
K1492.04X20	A	M4	10,8	-	6,9	20	0,45	7
K1492.05X10	A	M5	11,8	-	8,5	10	0,5	8

Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	B	K	L	R	SW
K1492.05X12	A	M5	11,8	-	8,5	12	0,5	8
K1492.05X16	A	M5	11,8	-	8,5	16	0,5	8
K1492.05X20	A	M5	11,8	-	8,5	20	0,5	8
K1492.06X12	A	M6	14	-	9,2	12	0,55	10
K1492.06X16	A	M6	14	-	9,2	16	0,55	10
K1492.06X20	A	M6	14	-	9,2	20	0,55	10
K1492.06X25	A	M6	14	-	9,2	25	0,55	10
K1492.08X16	A	M8	18	-	11,7	16	0,6	13
K1492.08X20	A	M8	18	-	11,7	20	0,6	13
K1492.08X25	A	M8	18	-	11,7	25	0,6	13
K1492.08X30	A	M8	18	-	11,7	30	0,6	13
K1492.08X35	A	M8	18	-	11,7	35	0,6	13
K1492.10X20	A	M10	22	-	14	20	0,75	16
K1492.10X25	A	M10	22	-	14	25	0,75	16
K1492.10X30	A	M10	22	-	14	30	0,75	16
K1492.10X35	A	M10	22	-	14	35	0,75	16
K1492.10X40	A	M10	22	-	14	40	0,75	16
K1492.12X25	A	M12	26,6	-	17	25	0,9	18
K1492.12X30	A	M12	26,6	-	17	30	0,9	18
K1492.12X35	A	M12	26,6	-	17	35	0,9	18
K1492.12X40	A	M12	26,6	-	17	40	0,9	18
K1492.12X45	A	M12	26,6	-	17	45	0,9	18
K1492.16X30	A	M16	35	-	21,8	30	1,2	24
K1492.16X35	A	M16	35	-	21,8	35	1,2	24
K1492.16X40	A	M16	35	-	21,8	40	1,2	24
K1492.16X45	A	M16	35	-	21,8	45	1,2	24
K1492.16X50	A	M16	35	-	21,8	50	1,2	24
K1492.16X60	A	M16	35	-	21,8	60	1,2	24
K1492.04X25	B	M4	10,8	14	6,9	25	0,45	7
K1492.04X30	B	M4	10,8	14	6,9	30	0,45	7
K1492.04X35	B	M4	10,8	14	6,9	35	0,45	7
K1492.04X40	B	M4	10,8	14	6,9	40	0,45	7
K1492.05X25	B	M5	11,8	16	8,5	25	0,5	8
K1492.05X30	B	M5	11,8	16	8,5	30	0,5	8
K1492.05X35	B	M5	11,8	16	8,5	35	0,5	8
K1492.05X40	B	M5	11,8	16	8,5	40	0,5	8
K1492.05X45	B	M5	11,8	16	8,5	45	0,5	8
K1492.05X50	B	M5	11,8	16	8,5	50	0,5	8
K1492.06X30	B	M6	14	18	9,2	30	0,55	10
K1492.06X35	B	M6	14	18	9,2	35	0,55	10
K1492.06X40	B	M6	14	18	9,2	40	0,55	10
K1492.06X45	B	M6	14	18	9,2	45	0,55	10
K1492.06X50	B	M6	14	18	9,2	50	0,55	10
K1492.06X60	B	M6	14	18	9,2	60	0,55	10
K1492.08X40	B	M8	18	22	11,7	40	0,6	13
K1492.08X45	B	M8	18	22	11,7	45	0,6	13
K1492.08X50	B	M8	18	22	11,7	50	0,6	13
K1492.08X60	B	M8	18	22	11,7	60	0,6	13
K1492.08X70	B	M8	18	22	11,7	70	0,6	13
K1492.08X80	B	M8	18	22	11,7	80	0,6	13
K1492.10X45	B	M10	22	26	14	45	0,75	16
K1492.10X50	B	M10	22	26	14	50	0,75	16
K1492.10X60	B	M10	22	26	14	60	0,75	16
K1492.10X70	B	M10	22	26	14	70	0,75	16
K1492.10X80	B	M10	22	26	14	80	0,75	16
K1492.12X50	B	M12	26,6	30	17	50	0,9	18
K1492.12X60	B	M12	26,6	30	17	60	0,9	18
K1492.12X70	B	M12	26,6	30	17	70	0,9	18
K1492.12X80	B	M12	26,6	30	17	80	0,9	18
K1492.16X70	B	M16	35	38	21,8	70	1,2	24
K1492.16X80	B	M16	35	38	21,8	80	1,2	24

Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®

Обзор изделий
