


Описание товара/фотография продукта**Описание****Описание продукта:**

Зажимные замки служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок.

Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.

Материал:

Корпус и нажимная кнопка из нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус и нажимная кнопка без покрытия.

Указание:

Форма А для плит толщиной от 3 до 10 мм.

Форма В для плит толщиной от 3 до 27 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Приведение в действие:

Установите зажимной замок над зажимным болтом, не нажимая кнопку, таким образом зажимной замок будет зафиксирован.

Для его ослабления нажмите кнопку и потяните зажимной замок.

Применение:

Возможность монтажа А в сочетании с распорными кольцами, для плит толщиной от 3 до 10 мм.

Возможность монтажа В для плит толщиной от 10 до 27 мм.

Внимание:

Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с зажимными болтами K1564.

Принадлежности:


Распорные кольца K1563.

Зажимные болты K1564.

Указание на чертеже:

1) Плита

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	M	SW	T	Крепежная сила Н	Зажимное усилие Н	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Термостойкость
K1562.11	A	с головкой	6	19	32	11	23	15,5	8,5	9,5	M16X1	17	3	100	6	1,1	0,25	≤180 °C