

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, с наружным отверстием
Описание товара/фотография продукта

Описание
Описание продукта:

Эти бугельные ручки отличаются особой прочностью, их можно использовать там, где требуется надежное управление и устойчивость к коррозии.

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4308 или 1.4404.

Исполнение:

полированный или с пескоструйной обработкой.

Применение:


машиностроение, производство комплектного промышленного оборудования, станкостроение, пищевая промышленность, реабилитационная и медицинская техника

Монтаж:

Со стороны обслуживания.

Принадлежности:

Винты с цилиндр. головкой и шестигранным углублением, согласно DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.

Чертежи

Обзор изделий
Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, с наружным отверстием

Номер заказа	Вид стали	Поверхность корпуса	A	B	B1	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1640.1100160051	1.4308	с пескоструйной обработкой	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112160051	1.4308	с пескоструйной обработкой	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120160051	1.4308	с пескоструйной обработкой	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128160051	1.4308	с пескоструйной обработкой	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, с наружным отверстием

Обзор изделий

Номер заказа	Вид стали	Поверхность корпуса	A	B	B1	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1640.1160160051	1.4308	с пескоструйной обработкой	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K1640.1100161051	1.4308	полированные	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112161051	1.4308	полированные	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120161051	1.4308	полированные	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128161051	1.4308	полированные	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K1640.1160161051	1.4308	полированные	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K1640.1100160052	1.4404	с пескоструйной обработкой	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112160052	1.4404	с пескоструйной обработкой	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120160052	1.4404	с пескоструйной обработкой	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128160052	1.4404	с пескоструйной обработкой	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K1640.1160160052	1.4404	с пескоструйной обработкой	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K1640.1100161052	1.4404	полированные	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112161052	1.4404	полированные	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120161052	1.4404	полированные	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128161052	1.4404	полированные	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K1640.1160161052	1.4404	полированные	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000