



Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем, форма V, для вертикального прижимного устройства

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Датчики состояния с держателем предназначены для опроса состояния активации прижимных устройств.

Датчик распознает закрытое или открытое положение прижимного устройства и позволяет выполнить электронную обработку информации о состоянии изделия.

Датчик закрепляется держателем на прижимном устройстве.

Материал:

Нержавеющая сталь.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Датчик состояния и держатель поставляются в разобранном виде.

Технические данные:

Индуктивный датчик:

Схема выхода: замыкающий контакт PNP (NO)

Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока

Рабочий ток: 100 мА

Расстояние для срабатывания: 0,8 мм

Частота включения: 5000 Гц

Защита от коротких замыканий: да

Защита против инверсии полярности: да

Степень защиты: IP 67

Вид подключения: кабель длиной 0,3 м, полиуретановый, со штекером

Температурный диапазон: от -25 до +70 °C

Допуск: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE

Монтаж:

Датчик состояния закрепляется гайками на держателе и настраивается на размер L1.

Держатель закрепляется болтами для прижимного устройства в сквозных отверстиях между опорой и монтажной поверхностью.

Точная настройка точки включения выполняется во время монтажа прижимного устройства.

Детальный процесс описан в руководстве по монтажу.

Принадлежности:

K0662

K1276

K1737

Безопасность:

Датчики состояния не предназначены для защиты персонала от травм.

Указание на чертеже:

1) Индикация светодиода

BN = коричневый


BK = черный

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем, форма V, для вертикального прижимного устройства

Описание товара/фотография продукта

BU = синий

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B5	D	G	G1	H	H1	L	L1	L2	P	SW	для быстрозажимных устройств	M=Шпindelь Быстрозажимное устройство
K1736.06121	V	14	40	18	12	27	45,5	5,5	2	5,5	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	300	7	K0662	M6x35
K1736.08121	V	21	45	15	19	32	49	6,5	2	6,8	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	300	7	K0662	M8x45