

Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:

Сталь, класс прочности 6, чистая или с гальванической оцинковкой.

Нержавеющая сталь A2-70, чистая.

Нержавеющая сталь A4-70, чистая.


Указание:

Колпачковые гайки преимущественно используются в декоративных винтовых соединениях. Колпачковая гайка закрывает и защищает открытый выход резьбы. Также они защищают от острых кромок станков, установок, спортивных тренажеров и в любой ситуации, где возможно травмирование людей или повреждение предметов из-за открытых выходов резьбы.

Технические данные:

В соответствии с DIN 1587:2021-10 выбор исполнения, будь то резьбовой конец или нарезка резьбы, остается на усмотрение производителя, независимо от размера резьбы.

Чертежи



Обзор изделий

Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587, сталь или нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	T мин.	H	M	SW	E	R	W	X	G
K1800.104	Сталь	зачищенный	M4	6,5	5,26	8	3,2	7	7,66	3,25	2	1,4	-
K1800.105	Сталь	зачищенный	M5	7,5	7,21	10	4	8	8,79	3,75	2	1,6	-
K1800.106	Сталь	зачищенный	M6	9,5	7,71	12	5	10	11,05	4,75	2	2	-
K1800.108	Сталь	зачищенный	M8	12,5	10,65	15	6,5	13	14,38	6,25	2	2,4	-
K1800.110	Сталь	зачищенный	M10	15	12,65	18	8	17	18,9	7,5	2	3	-
K1800.112	Сталь	зачищенный	M12	17	15,65	22	10	19	21,1	8,5	3	-	6,4

Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	T мин.	H	M	SW	E	R	W	X	G
K1800.114	Сталь	зачищенный	M14	20	17,65	25	11	22	23,9	10	4	-	7,3
K1800.116	Сталь	зачищенный	M16	23	20,58	28	13	24	26,76	11,5	4	-	7,3
K1800.120	Сталь	зачищенный	M20	28	25,58	34	16	30	32,95	14	5	-	9,3
K1800.124	Сталь	зачищенный	M24	34	30,5	42	19	36	39,6	17	6	-	10,7
K1800.204	Сталь	Оцинкованная	M4	6,5	5,26	8	3,2	7	7,66	3,25	2	1,4	-
K1800.205	Сталь	Оцинкованная	M5	7,5	7,21	10	4	8	8,79	3,75	2	1,6	-
K1800.206	Сталь	Оцинкованная	M6	9,5	7,71	12	5	10	11,05	4,75	2	2	-
K1800.208	Сталь	Оцинкованная	M8	12,5	10,65	15	6,5	13	14,38	6,25	2	2,4	-
K1800.210	Сталь	Оцинкованная	M10	15	12,65	18	8	17	18,9	7,5	2	3	-
K1800.212	Сталь	Оцинкованная	M12	17	15,65	22	10	19	21,1	8,5	3	-	6,4
K1800.214	Сталь	Оцинкованная	M14	20	17,65	25	11	22	23,9	10	4	-	7,3
K1800.216	Сталь	Оцинкованная	M16	23	20,58	28	13	24	26,76	11,5	4	-	7,3
K1800.220	Сталь	Оцинкованная	M20	28	25,58	34	16	30	32,95	14	5	-	9,3
K1800.224	Сталь	Оцинкованная	M24	34	30,5	42	19	36	39,6	17	6	-	10,7
K1800.230	Сталь	Оцинкованная	M30	44	39	50	24	46	50,9	22	7	-	12,7
K1800.304	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M4	6,5	5,26	8	3,2	7	7,66	3,25	2	1,4	-
K1800.305	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M5	7,5	7,21	10	4	8	8,79	3,75	2	1,6	-
K1800.306	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M6	9,5	7,71	12	5	10	11,05	4,75	2	2	-
K1800.308	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M8	12,5	10,65	15	6,5	13	14,38	6,25	2	2,4	-
K1800.310	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M10	15	12,65	18	8	17	18,9	7,5	2	3	-
K1800.312	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M12	17	15,65	22	10	19	21,1	8,5	3	-	6,4
K1800.314	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M14	20	17,65	25	11	22	23,9	10	4	-	7,3
K1800.316	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M16	23	20,58	28	13	24	26,76	11,5	4	-	7,3
K1800.320	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M20	28	25,58	34	16	30	32,95	14	5	-	9,3
K1800.324	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M24	34	30,5	42	19	36	39,6	17	6	-	10,7
K1800.330	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M30	44	39	50	24	46	50,9	22	7	-	12,7
K1800.404	нержавеющая сталь A4	зачищенный	M4	6,5	5,26	8	3,2	7	7,66	3,25	2	1,4	-
K1800.405	нержавеющая сталь A4	зачищенный	M5	7,5	7,21	10	4	8	8,79	3,75	2	1,6	-
K1800.406	нержавеющая сталь A4	зачищенный	M6	9,5	7,71	12	5	10	11,05	4,75	2	2	-
K1800.408	нержавеющая сталь A4	зачищенный	M8	12,5	10,65	15	6,5	13	14,38	6,25	2	2,4	-
K1800.410	нержавеющая сталь A4	зачищенный	M10	15	12,65	18	8	17	18,9	7,5	2	3	-
K1800.412	нержавеющая сталь A4	зачищенный	M12	17	15,65	22	10	19	21,1	8,5	3	-	6,4
K1800.414	нержавеющая сталь A4	зачищенный	M14	20	17,65	25	11	22	23,9	10	4	-	7,3
K1800.416	нержавеющая сталь A4	зачищенный	M16	23	20,58	28	13	24	26,76	11,5	4	-	7,3
K1800.420	нержавеющая сталь A4	зачищенный	M20	28	25,58	34	16	30	32,95	14	5	-	9,3
K1800.424	нержавеющая сталь A4	зачищенный	M24	34	30,5	42	19	36	39,6	17	6	-	10,7