


Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма А**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Основной корпус из алюминия.

Поршневой шток двустороннего действия из нержавеющей стали

Исполнение:

Основной корпус черный, анодированный.

Указание:

Поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки. Блочная форма корпуса обеспечивает универсальные возможности крепления. Магнитный поршень подготовлен для электрического контроля конечного положения.

Включая винт и пружинную шайбу для крепления натяжных штанг, которые доступны в качестве принадлежностей.

Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению.

F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.

По запросу:

Бесконтактный выключатель.

Принадлежности:

- Натяжная штанга K1816
- Адаптер K1817

Примеры использования:



с болтами сверху



с болтами снизу




сбоку, назад



сбоку, вперед

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма А

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Размер	A	A1	A2	A3	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
K1815.1121	с правым поворотом	A	12	35	0	10	31	20	24	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
K1815.1161	с правым поворотом	A	16	41	-2	11	31	21	28	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
K1815.2121	с левым поворотом	A	12	35	0	10	31	20	24	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
K1815.2161	с левым поворотом	A	16	41	-2	11	31	21	28	8	M5	4,3	M5	M5	4,3

Номер заказа	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Ход S	L	S1	S2	T	T1	F1 N
K1815.1121	76	105	70	11	51	26	21	16	40	7	9	5	15	30
K1815.1161	76	105	70	11	51	26	21	16	42	7	9	4,5	15	60
K1815.2121	76	105	70	11	51	26	21	16	40	7	9	5	15	30
K1815.2161	76	105	70	11	51	26	21	16	42	7	9	4,5	15	60