


Т-образные пазовые сухари для клиновидных зажимов**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Углеродистая сталь.

Исполнение:

в улучшенном исполнении. Шлифованные направляющие поверхности (HRC 38).

Указание:

Пазовые сухари для Т-пазов подходят для конструкционной системы зажима.

Форма А/С используется для фиксированных упоров.

Форма В предназначена для активации зажимного клина натяжных сегментов клина.

Применение:

Пазовые сухари для Т-пазов вставляются в соответствующее положение в натяжные салазки.


С помощью винта с цилиндрической головкой привинчиваются пазовые сухари для Т-образных пазов с фиксированными упорами и натяжными сегментами клина.

Преимущества:

Для формы А/С очень небольшой зазор пазовых сухарей для Т-образных пазов в натяжных салазках, за счет этого фиксированные упоры также можно установить сбоку.

Т-образные пазовые сухари для клиновидных зажимов

Чертежи



Обзор изделий

Т-образные пазовые сухари для клиновидных зажимов

Номер заказа	подходят для системной ширины	Форма	Подходящий к	L	L1	B	H	B1	H1	D внутренняя резьба
K1758.05010241	50	A	фиксированная колодка односторонний	24	-	19	22	26	9,95	M10
K1758.05010361	50	C	фиксированная колодка двусторонний	36	18	19	22	26	9,95	M10
K1758.05012241	50	A	клиновидного зажимного сегмента с неподвижной губкой	24	-	19	22	26	9,95	M12
K1758.05012262	50	B	двустороннего клиновидного зажимного сегмента	26	-	18,5	18	26	9,5	M12
K1758.07214281	72	A	фиксированная колодка односторонний	28	-	30	33	40	14,95	M14x1,5
K1758.07214533	72	C	фиксированная колодка двусторонний	53	28	30	33	40	14,95	M14x1,5
K1758.07216281	72	A	клиновидного зажимного сегмента с неподвижной губкой	28	-	30	33	40	14,95	M16
K1758.07216302	72	B	двустороннего клиновидного зажимного сегмента	30	-	29,5	28,5	39,5	14,5	M16
K1758.10014344	100	D	Festbacke einseitig/Keilspannsegment m.Festbacke	34	-	45	33	56	14,95	M14x1,5
K1758.10014595	100	E	фиксированная колодка двусторонний	59	30	45	33	56	14,95	M14x1,5
K1758.10016342	100	A	двустороннего клиновидного зажимного сегмента	34	-	44,5	28,5	55,5	14,5	M16