



Зажимы опоры из пластмассы, с шаровым шарниром

Описание товара/фотография продукта



Изгибающий момент (Nm)



Описание

Описание продукта:

Зажимы опоры предназначены для плоского углового присоединения. Их можно прикрутить к станкам или основаниям.

Зажимы оснащены вращаемой на 360° соединительной платой на шаровом шарнире.

Можно закрепить такие элементы, как датчики, отражатели и пр., и отрегулировать их. Подходит для элементов, которые требуют точного выравнивания и частой юстировки.

Диапазон поворота соединительной платы составляет 60°.

Материал:

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

Указание:

Комбинируется с другими зажимами типоразмера 18 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратные возможно использование переходных втулок.

Специальное покрытие поверхности шарового шарнира обеспечивает высокопрочное закрепление.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:

M6: 8 Н·м.


M8: 25 Н·м.

При указании усилий и моментов речь идет о необязательных ориентировочных значениях, которые могут не достигаться в отдельных случаях из-за различных условий применения, таких как температура или свойства поверхности зажимаемых профилей.

Указанные данные не гарантируют качество зажима изделий.

Принадлежности:

- Втулки переходные K0492
- Круглые и квадратные трубки K0493



Зажимы опоры из пластмассы, с шаровым шарниром

Обзор изделий

Зажимы опоры из пластмассы, с шаровым шарниром

Номер заказа	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	U	Mb (Nm)
K0477.181	5,5	21	M5X10	50	15	40	20	30	53	30	5	38	40	5